

PHILIPS

消毒空氣清淨機

殺菌

35W

UV-C 技術



8719514412347



家中殺菌

清潔家中的空氣從未如此簡單。事實證明，飛利浦 UV-C 殺菌空氣淨化器可在短短幾個小時內消除超過 99% [1] [2] 的病毒和細菌。憑藉直觀、便攜的設計、安靜的操作、自動關閉計時器以及能顯示產品運作時間的指示燈，清潔空氣的工作變得輕鬆無比，只需插上電源、開啟開關，就能繼續專注於生活中最重要的事。

殺除家中細菌

- 專業知識
- 對您的住所進行消毒，使您免遭細菌侵害

規格

專業知識

Philips 擁有 35 年以上的 UV-C 照明和堅強的應用專業知識。

對您的住所進行消毒，使您免遭細菌侵害

迄今所有受測細菌和病毒都會對 UV-C 殺菌效果產生反應。

焦點

燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 配件
- 技術: UV-C

燈泡尺寸

- 高度: 40 cm
- 重量: 3 kg
- 寬度: 20.1 cm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 9 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 9,000 h
- 開關次數: 20,000

照明特性

- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他特性

- 燈電流: 345-145 mA

包裝資訊

- EAN: 8719514412347
- EOC: 871951441234700
- 產品名稱: UV-C disinfection air cleaner TA TW

耗電量

- 功率因數: 0.9
- 電壓: 100-240 V
- 瓦數: 35 W

產品尺寸與重量

- 長度: 40 cm

額定值

- 額定使用壽命: 9,000 h
- 額定功率: 35 W

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514412347
- 淨重: 3.000 kg
- 淨重: 3.815 kg
- 高度: 49.500 cm
- 長度: 29.000 cm
- 寬度: 26.900 cm
- 材料編號 (12NC): 929003133007



發行日期: 2023-11-10
版本: 0.41

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com