

PHILIPS

전구 8W(Eq.60W)
A60 E26

스마트 LED

풀컬러

플라스틱

간편한 플러그 앤 플레이 방식

WiZ 앱 또는 음성으로 컨트롤



8719514413573



분위기에 맞는 컬러풀한 조명

실내 공간에서 E27 베이스와 Philips Smart LED 풀컬러 스마트 전구를 사용해 다양한 색감의 조명을 연출해 보세요. 이 전구는 WiZ 연결 전구입니다. WiZ 앱이나 음성 명령을 사용해 기존 WiFi 연결로 제어할 수 있습니다.

손쉬운 설정

- 간편한 플러그 앤 플레이. 기존 Wi-Fi와 함께 작동합니다.

스마트 제어기

- 스마트폰으로 어디서든 제어하세요.
- Google Assistant, Alexa 또는 Siri Shortcuts를 통한 음성 제어

스마트 기능

- 예약 기능을 이용한 조명 자동화
- 사전 설정된 웰빙 기능

조명 모드

- 따뜻한 흰색에서 차가운 흰색 및 사전 설정 모드로 조정 가능
- 수백만 가지 색상 및 동적 조명 모드
- 사전 설정된 동적 조명 모드로 장면을 맞춤 설계하십시오.

주요제품

간편한 플러그 앤 플레이 방식

WiZ는 기존 Wi-Fi 라우터와 함께 작동하므로 추가 게이트웨이가 필요하지 않습니다. 새 조명을 연결하고 WiZ 앱을 다운로드하면 바로 사용할 수 있습니다!

어디서나 제어

스마트폰으로 언제 어디서나 WiZ 조명을 제어하세요. 집을 떠나기 전에 불을 켜두어도 걱정할 필요가 없습니다. WiZ 앱은 iOS 및 Android에서 사용할 수 있습니다.

음성 제어

음성과 Google Assistant, Amazon Alexa 또는 Siri Shortcuts를 사용하여 핸드프리로 조명을 제어할 수 있습니다. 간단한 음성 명령을 사용하여 조명을 켜거나 끄고, 밝게 및 어둡게 하고, 색상을 변경하고, 사용자 지정 조명 장면을 설정합니다.

예약 기능을 이용한 조명 자동화

일상 또는 주간 일과에 맞게 조명을 자동화하십시오. 집에 도착하기 전에 조명이 켜지도록 예약하고 필요하지 않을 때는 꺼두십시오.

사전 설정된 웰빙 기능

WiZ 앱의 사전 설정된 웰빙 기능을 사용하여 하루 종일 생체 리듬에 가장 적합한 조명 패턴을 즐기십시오. WiZ는 활력과 집중이 필요할 때 밝은 일광을 제공하고 부드럽고 따뜻한 흰색으로 부드럽게 전환하여 긴장을 풀고 숙면할 수 있도록 도와줍니다.

따뜻한 흰색에서 차가운 흰색 및 사전 설정 모드로 조정 가능

활력을 주는 시원한 백색부터 부드러운 따뜻한 백색까지 다양한 범위에서 선택하거나 포커스 및 휴식과 같은 사전 설정 모드에서 선택하여 활동에 가장 적합한 분위기를 조성하십시오.

수백만 가지 색상 및 동적 조명 모드

수백만 개의 밝은 색상 팔레트에서 선택하여 집에 놀라운 분위기를 연출하십시오. 다이나믹한 조명 효과가 환경을 비추는 미묘한 차이를 즐기십시오.

맞춤형 장면

다양한 색상과 흰색 조명 모드를 혼합하여 일상의 순간에 완벽한 조명 분위기를 연출하십시오. 저장하고 앱, WiZmote 또는 음성으로 언제든지 호출하십시오.

사양

전구 특성

- 조광기능: 무선 디밍
- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: A60
- 소켓: E26
- 기술: 스마트 와이파이
- 유리의 타입: 불투명

전구 규격

- 높이: 11.8 cm
- 중량: 0.065 kg
- 폭: 6 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 25 년
- 광속 유지율: 70%
- 명목 수명: 25,000 시간
- 스위치 주기 수: 50,000

조명 특성

- 컬러 일관성: 6SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 2200-6500 K
- 조명 색상 카테고리: 풀컬러
- 명목 광속: 806 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타 특성

- 램프 전류: 39 mA
- 효능: 100 lm/W

포장 정보

- EAN: 8719514413573
- EOC: 871951441357300
- 제품 명칭: PHI WFB 60W A60 E26 922-65 RGB 1PF/6

전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: 220 V
- 전력: 8 W
- 전력 수준: 60 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 11.8 cm

정격값

- 정격 수명: 25,000 시간
- 정격 광속: 806 lm
- 정격 전원: 8 W

서비스

- 보증: 2년

기술 사양

- 진동 횟수: 60 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514413573
- 순중량: 0.07 kg
- 총중량: 0.09 kg
- 높이: 16 cm
- 길이: 7 cm
- 폭: 7 cm
- 제품 코드 (12NC): 929003149020



발행일자: 2024-02-05
버전: 0.24

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com