

PHILIPS

Светильники для
наружного освещения

Уличные светильники

Splay

Антрацитовый

Настенный светильник

8719514417670



Любуйтесь прекрасно освещенным садом

Настенный светильник Philips Splay придаст стене современный внешний вид и осветит вход в ваше жилище рассеянным теплым белым светом.

Экологичные системы освещения

- Долгий срок службы — до 25 000 часов

Украсьте Ваш сад

- Современные уличные светильники

Превосходная светодиодная лампа

- 5 лет гарантии на светодиодную систему

Превосходное качество

- Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Разработаны для использования на улице

- IP44 — защита от непогоды

Особые свойства

- Яркий свет

Свет высочайшего качества

- Теплый белый свет 2700 K

Особенности

Долгий срок службы — до 25 000 часов



Надежный высококачественный светодиодный источник света со сроком службы до 25 000 часов. Вы можете не беспокоиться об обслуживании в течение многих лет, наслаждаясь прекрасным освещением сада каждую ночь.

Современные уличные светильники

Выразительный и смелый минималистичный дизайн светильников Philips для наружного освещения. Элегантные и ультрасовременные светильники Philips прекрасно подойдут для освещения сада, дорожек и территории вокруг дома.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на этот светильник, Philips также предлагает 5-летнюю гарантию на светодиодную систему (светодиодный модуль и драйвер).

Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминия и превосходных синтетических материалов.

IP44 — защита от непогоды




Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP44 означает, что он защищен от проникновения пыли и брызг, и поэтому идеально подходит для использования вне помещений.

Яркий свет

Этот уличный светильник Philips излучает мощный поток света. Целое море света в вашем саду или на террасе!

Теплый белый свет 2700 K



Знаете ли вы, что оттенок белого света зависит от цветовой температуры, измеряемой в градусах Кельвина (K)? Более низкая цветовая температура дает теплый, уютный белый свет, а более высокая — холодный, более бодрящий белый свет. Этот светильник излучает теплый расслабляющий свет температурой 2700 K.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемая высота: нет
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Двухнаправленные лучи света: нет
- Крепление click!FIX: Да
- Датчик освещенности: нет
- Строго определенные лучи света: нет
- С регулировкой яркости: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Упаковка FFP («все включено»): нет
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да
- Сенсор движения и освещенности: нет
- Датчик движения: нет
- Идеально подходит для создания атмосферы: нет
- Идеально подходит для горизонтального и вертикального крепления: Да
- Идеальное освещение для ориентирования в темноте: нет
- Возможен монтаж плафоном вверх или вниз: нет
- Идеально подходит для настенного и потолочного монтажа: нет
- Вращающийся плафон (вправо-влево): нет
- Портативная: нет
- Прилагается адаптер питания: нет
- Защитный чехол в комплекте: нет
- Пульт ДУ в комплекте: нет
- Высококачественные прочные материалы: Да
- Легко поворачивается в любом направлении: нет
- Солнечная энергия: нет
- Поворачивающийся плафон (вверх-вниз): нет
- Штепсельная вилка британского стандарта в комплекте: нет
- Зарядка через USB: нет
- Теплый белый свет: Да
- Водонепроницаемые: Да
- Центральный элемент: нет
- Центральный элемент: нет

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Настенные светильники
- EyeComfort: нет

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514417670
- Масса нетто: 0,6 kg
- Масса брутто: 0,68 kg
- Высота: 30 см
- Длина: 10 см
- Ширина: 12 см
- Номер материала (12NC): 929003188201

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,6 kg
- Высота: 24 см
- Длина: 8 см
- Ширина: 16 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 1100
- Цвет излучения: 2700
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: E
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: нет



Дата выпуска: 2024-02-07
Версия: 0.311

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com