

PHILIPS

Kültéri lámpatestek

Kültéri lámpatestek

Splay

Antracit

Fali lámpa

8719514417694



Élvezze a gyönyörűen megvilágított kertet!

Az antracitszürke Philips Splay fali lámpa modern formájával stílusosan díszíti falát, és szórt, hideg fehér fénnel világítja meg a bejáratot.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 25 000 óra

Vigyen stílust kertjébe

- Korszerű kültéri világítás

Korszerű LED-jelzőfény

- 5 év jótállás a LED-rendszerre

Prémium minőség

- Kiváló minőségű alumínium és műanyag

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Különleges jellemzők


- Nagy teljesítményű világítás

Kiváló minőségű fényforrás

- Hideg fehér fény (4000 K)

Fénypontok

Hosszú élettartam – akár 25 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 25 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Korszerű kültéri világítás

A Philips kültéri lámpák elegáns, kortárs stílusának meggyőző, merész, minimalista megoldásai tökéletesek a kertek, járdák és kültérek fényvel való feldíszítéséhez.

5 év jótállás a LED-rendszerre



A Philips a lámpatestre kínált alap 2 éves jótállás mellett 5 év jótállást vállal a LED-rendszerre (a LED-modulra és az előtétre).

Kiváló minőségű alumínium és műanyag

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Strapabíró, hosszú élettartamú anyagainak köszönhetően éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű présöntésű alumíniumból és műanyagból készült.

IP44 – időjárásálló




Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Nagy teljesítményű világítás

Ez a Philips kültéri lámpatest ragyogó fényt áraszt a kert vagy terasz megvilágításához.

Hideg fehér fény (4000 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 4000 K színhőmérsékletű lámpa hideg fehér fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

További funkcióval/tartozékkal

- Beállítható magasság: Nem
- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Nem
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Nem
- Tökéletes vízszintes és függőleges felszereléshez is: Igen
- Tökéletes irányfénynek: Nem
- Tökéletes felfelé és lefelé néző felszereléshez is: Nem
- Tökéletes fali és mennyezeti használathoz is: Nem
- Forgatható fej (bal-jobb): Nem
- Hordozható: Nem
- Tartozék tápegységgel: Nem
- Védőburkolatot tartalmaz: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Ellenálló, kiváló minőségű anyag: Igen
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Nem
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Nem
- UK-csatlakozó mellékelve: Nem
- USB töltés: Nem
- Meleg fehér fény: Nem
- Vízálló: Igen
- Központi elem: Nem
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,6 kg
- Magasság: 24 cm
- Hosszúság: 8 cm
- Szélesség: 16 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 25 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 1200
- Színhőmérséklet: 4000
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiaosztálya: E
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514417694
- Nettó tömeg: 0,6 kg
- Bruttó tömeg: 0,68 kg
- Magasság: 30 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Szélesség: 12 cm
- Cikkszám (12NC): 929003188401



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.292

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com