

PHILIPS

Zunanja svetila

Zunanja svetila

Splay

Antracitna

Senzorska stenska svetilka

8719514417717



Poskrbite za samodejno osvetlitev vhoda

Antracitna stenska svetilka Philips Splay poskrbi za moderen videz vaše stene. Z razpršeno in toplo belo svetlobo razsvetli vaš vhod. Vgrajeni senzor gibanja omogoča, da se samodejno vklopi, ko se nekdo približa.

Varčne svetlobne rešitve

- Dolga življenjska doba do 25.000 ur

Vnesite eleganco na svoj vrt

- Sodobna zunanja razsvetljava

Napredna LED-osvetlitev

- 5-letna garancija za sistem LED

Vrhunska kakovost

- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Zasnovano za uporabo na prostem

- IP44 – odporno na vremenske pogoje

Posebne značilnosti

- Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor
- Zmogljiva svetloba

8719514417717

Visokokakovostna svetloba

- Topla bela svetloba – 2700 K

Značilnosti

Dolga življenjska doba do 25.000 ur



Zanesljiva visokokakovostna sijalka LED traja do 25.000 ur. Lahko ste povsem brez skrbi, saj menjava ne bo potrebna več let, ob tem pa boste vsak večer uživali v popolni osvetlitvi vrta.

Sodobna zunanja razsvetljava

Eleganten in sodoben videz Philipsove impresivne, izrazite in minimalistične zunanje razsvetljave na popoln način poudari vrtove, poti in zunanje prostore s svetlobo.

5-letna garancija za sistem LED



Poleg standardne 2-letne garancije za to svetilo Philips nudi tudi 5-letno garancijo za sistem LED (modul LED in pogonska enota).

Visokokakovosten aluminij in naj sodobnejša sintetična vlakna

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in naj sodobnejših sintetičnih vlaken.

IP44 – odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna zunanja okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven zaščite IP44 zagotavlja, da je zaščiten pred vdorom prahu in pršenjem vode – je popolna izbira za splošno uporabo na prostem.

Vgrajen senzor gibanja in dnevno-nočni senzor




Z vgrajenim senzorjem gibanja vas te luči samodejno pozdravijo, ko se zvečer vrnete domov, ali zasvetijo ob prihodu obiskovalcev. Unikatna dnevno-nočna funkcija samodejno vklopi luči, ko se zunaj stemni – popolno za dolge poletne večere in vašo varnost.

Zmogljiva svetloba

To Philipsovo zunanje svetilo daje močno svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

Topla bela svetloba – 2700 K



Ali veste, da različne odtenke bele svetlobe določajo različne temperature barve, ki se merijo v kelvinih (K)? Nižja temperatura barve ustvarja toplo in prijetnejšo belo svetlobo, višje temperature barve pa hladno in bolj energično belo svetlobo. To svetilo oddaja toplo in sproščujočo belo svetlobo z 2700 K.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Antracitna
- Material: Aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva višina: Ne
- Nastavljiva glava reflektorja: Ne
- Proti rji, proti prahu: Da
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Namestitev click!FIX: Da
- Dnevni in nočni senzor: Da
- Usmerjeni snopi svetlobe: Ne
- Možnost zatemnitve: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- FFP – Paket brez motenj (Frustration Free Pack): Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da
- Senzor gibanja ter dnevni in nočni senzor: Da
- Senzor gibanja: Da
- Idealno za ustvarjanje vzdušja: Ne
- Idealno za vodoravno/navpično namestitev: Da
- Idealno za orientacijsko osvetlitev: Ne
- Idealno za namestitev navzgor/navzdol: Ne
- Idealno za stensko in stropno namestitev: Ne
- Vrtljiva glava (levo/desno): Ne
- Prenosni: Ne
- Napajalni adapter je priložen: Ne
- Vključen zaščitni ovoj: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Odporen material visoke kakovosti: Da
- Prosto vrtljivo v vseh smereh: Ne
- Sončna energija: Ne
- Nastavljiva glava (navzgor/navzdol): Ne
- Vtič za ZK je priložen: Ne
- Polnjenje prek povezave USB: Ne
- Topla bela svetloba: Da
- Vodotesno: Da
- Osrednji predmet: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Vrt

- Vrt: Vrt in terasa

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,66 kg
- Višina: 24 cm
- Dolžina: 8 cm
- Širina: 16 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 5 let

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 25.000 h
- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: 1100
- Barva svetlobe: 2700
- LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: E
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514417717
- Neto teža: 0,66 kg
- Bruto teža: 0,74 kg
- Višina: 30 cm
- Dolžina: 10 cm
- Širina: 12 cm
- Številka materiala (12NC): 929003188601



Datum izdaje: 2024-02-13
Različica: 0.313

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com