

# PHILIPS

## Außenleuchten

Außenleuchten

Splay

Anthrazit

Sensor Wandleuchte

8719514417731



## Automatische Beleuchtung für Deinen Eingangsbereich

Die Philips Splay Wandleuchte im poliertem Edelstahl-Look verleiht Deiner Wand ein modernes Aussehen. Sie beleuchtet Deinen Eingangsbereich mit indirektem und kaltweißem Licht. Dank des integrierten Bewegungssensors schaltet sich das Licht automatisch ein, wenn jemand in die Nähe kommt.

### Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

### Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Moderne Außenbeleuchtung

### Moderne LED-Beleuchtung

- 5 Jahre Garantie auf LED-System

### Hochwertige Qualität

- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

### Für den Außenbereich

- IP44 – wetterfest

8719514417731

#### **Besondere Eigenschaften**

- Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
- Leistungsstarkes Licht

#### **Hochwertiges Licht**

- Kaltweißes Licht 4000 K

# Besonderheiten

## Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 25.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

## Moderne Außenbeleuchtung

Mit dem beeindruckenden und minimalistischen Design dieser Außenbeleuchtung von Philips sowie dem eleganten und modernen Stil eignet sich die Außenbeleuchtung von Philips perfekt zur Beleuchtung von Gärten, Wegen und Außenbereichen.

## 5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren für diese Leuchte bietet Philips auch eine Garantie über 5 Jahre auf das LED-System (LED-Modul und Treiber).

## Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Diese Lampe von Philips wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

## IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

## Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor



Diese Leuchten mit eingebautem Bewegungsmelder begrüßen Dich automatisch, wenn Du nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommst. Oder sie werden heller, wenn Besucher eintreffen. Die einzigartige Dämmerungsfunktion schaltet das Licht automatisch ein, wenn es draußen dunkel wird. Eine ideale Sache für lange Sommerabende im Freien oder mehr Sicherheit.

## Leistungsstarkes Licht

Diese Philips Außenleuchte sorgt für ein leistungsstarkes, warmes Weißlicht. Sie erzeugt einen hellen Lichtkegel zur Beleuchtung Deines Gartens oder Deiner Terrasse.

## Kaltweißes Licht 4000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein kaltweißes Licht bei 4000 K.

# Daten

**Design und Materialausführung**

- Farbe: Anthrazit
- Material: Aluminium

**Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten**

- Höhenverstellbar: Nein
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- click!FIX-Montage: Ja
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Akzentuierter Lichtstrahl: Nein
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Bewegungssensor: Ja
- Perfekt geeignet für die Schaffung von Atmosphäre: Nein
- Perfekt geeignet für die horizontale oder vertikale Montage: Ja
- Perfekt geeignet als Orientierungslicht: Nein
- Perfekt geeignet zur Befestigung mit Ausrichtung nach oben/unten: Nein
- Perfekt geeignet für Wand- oder Deckeninstallation: Nein
- Drehbarer Kopf (nach links und rechts): Nein
- Mobil: Nein
- Inklusive Netzteil: Nein
- Schutzhülle enthalten: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Widerstandsfähige, hochwertige Materialien: Ja
- In jede Richtung drehbar: Nein
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (nach unten und oben): Nein
- Adapter für GB im Lieferumfang enthalten: Nein
- Aufladen über USB: Nein
- Warmweißes Licht: Nein
- Wasserfest: Ja
- Herzstück: Nein
- Herzstück: Nein

**Lichteigenschaften**

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

**Sonstiges**

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein

**Produktabmessungen und -gewicht**

- Nettogewicht: 0.66 kg
- Höhe: 24 cm
- Länge: 8 cm
- Breite: 16 cm

**Service**

- Garantie: 5 Jahr(e)

**Technische Daten**

- Nutzlebensdauer von bis zu: 25'000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1200
- Lichtfarbe: 4000
- LED: Ja
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: E
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC – Produkt: 8719514417731
- Nettogewicht: 0.66 kg
- Bruttogewicht: 0.74 kg
- Höhe: 30 cm
- Länge: 10 cm
- Breite: 12 cm
- Material-Nummer (12NC): 929003188801



Ausstellungsdatum:  
2024-02-07  
Version: 0.298

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)