

PHILIPS

Kültéri lámpatestek

Kültéri lámpatestek


Doris

Nikkel

Mennyezeti lámpa



8719514417830



Teremtse meg stílusát a fénnnyel

A nikkelből készült Philips Doris modern stílust visz a kültérre, és kiváló minőségű, meleg fénnnyel világítja meg a bejáratot.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Hosszú élettartam – akár 15 000 óra

Korszerű LED-jelzőfény

- Kiváló minőségű LED-es lámpa

Prémium minőség

- Kiváló minőségű anyagok

Szabadtéri használatra

- IP54 – időjárásálló

Kiváló minőségű fényforrás

- Meleg fehér fény (2700 K)

Fénypontok

Hosszú élettartam – akár 15 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 15 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben minden este gyönyörködhet a tökéletes kerti fényben.

Kiváló minőségű LED-es lámpa

Ezek a LED-es lámpák a Philips által kifejlesztett egyedülálló technológiát használják. Azonnal bekapcsolnak, és optimális fényáramot biztosítanak, amely kiemeli a kert élénk színeit.


Kiváló minőségű anyagok

A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszan tartó használatot biztosít.

IP54 – időjárásálló

Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP54 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Meleg fehér fény (2700 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Nikkel
- Anyag: Fém, Műanyag

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- click!FIX felszerelés: Igen
- Az összes fényerő-szabályozóval kompatibilis: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Igen
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozcásérzékelő: Nem
- Hordozható: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Nem
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Nem
- UK-csatlakozó mellékelve: Nem
- USB töltés: Nem
- Meleg fehér fény: Igen
- Vízálló: Igen
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák
- EyeComfort: Igen

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Magasság: 7 cm
- Hosszúság: 22 cm
- Szélesség: 22 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 600
- Színhőmérséklet: 2700
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: F
- IP-kód: IP54
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Nem

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514417830
- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Bruttó tömeg: 0,53 kg
- Magasság: 28 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Szélesség: 28 cm
- Cikkszám (12NC): 929003190601



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.215

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com