

PHILIPS

Utendørs armaturer

Utendørs armaturer


Doris CL257

White

Taklampe



8719514417915



Skap stilen din med lys

Philips Doris i hvitt gir utendørsområder et moderne utseende. Det stilige lyset tilfører varmt hvitt lys av høy kvalitet i inngangen.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 15 000 timer

Avansert LED

- LED-lyskilde av høy kvalitet

Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

Laget for utendørs bruk


- IP54 – værbestandig

Belysning av høy kvalitet

- Varmt hvitt lys 2700 K

Høydepunkter

Lang levetid på opptil 15 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 15000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

LED-lyskilde av høy kvalitet

Disse LED-lampene bruker en unik teknologi utviklet av Philips. De slår seg på umiddelbart og produserer optimal lyseffekt som får frem de levende fargene i hagen din.


Materiale i høy kvalitet

Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke ruster eller blir flekkete uansett værforhold

IP54 – værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP54-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Varmt hvitt lys 2700 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer varmt, avslappende lys ved 2700 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Rustfri, støvfri: Ja
- click!FIX-montering: Ja
- kompatibel med alle dimmere: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Definerte lysstråler: Ja
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Bærbar: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Kan roteres i alle retninger: Nei
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): Nei
- Strømplugg til Storbritannia følger med: Nei
- USB-lading: Nei
- Varmhvitt lys: Ja
- Vanntett: Ja
- Midtpunkt: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,26 kg
- Høyde: 7 cm
- Lengde: 22 cm
- Bredde: 22 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
- Lysfarge: 2700
- LED: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- IP-klasse: IP54
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417915
- Nettovekt: 0,26 kg
- Bruttovekt: 0,53 kg
- Høyde: 28 cm
- Lengde: 9 cm
- Bredde: 28 cm
- Materialenummer (12NC): 929003191001



Utgivelsesdato:
2024-02-07
Versjon: 0.215

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com