

PHILIPS

Luminaria de mesa

Funcional

DSK202 40K

Negro

Regulación gradual

8719514420397



Iluminación LED confortante que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED de escritorio de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Control

- Regulación de intensidad escalonada

Destacados

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo,

estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color

durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Regulación de intensidad escalonada

Seleccione entre diferentes niveles de regulación de intensidad para crear el estado de ánimo adecuado para el momento.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 15,000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Oficina en casa
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces de escritorio
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 1000 mA
- Eficacia: 24 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.33 kg
- Alto: 24.5 cm
- Largo: 29.2 cm
- Ancho: 3.9 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15,000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 120
- Color de la luz: 4000
- Alimentación: 5 V
- Luminaria regulable: Regulador de intensidad escalonado- No usar con regulador de intensidad
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514420397
- Peso neto: 0.33 kg
- Peso bruto: 0.39 kg
- Alto: 28.3 cm
- Largo: 6.8 cm
- Ancho: 10.3 cm
- N.º de material (12NC): 929003194607



Fecha de publicación:
2024-02-02
Versión: 0.163

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com