

# PHILIPS

## Настолна лампа

Функционални

Бяла DSK203 27 – 50K

Бяло

Постъпково регулиране на светлината

8719514420410



## Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Със своя здрав дизайн и оптимална производителност, настолната лампа Philips LED Performance е идеалното осветително тяло, което внася качество и яркост във всяко домашно пространство. Удобна светлина, приятна за очите ви.

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

### Бутон

- Постъпково регулиране на светлината

# Акценти

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и

регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през

повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Постъпково регулиране на светлината

Изберете от различни нива на затъмняване, за да създадете подходящото настроение за момента.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоподаване (CRI): 90

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Настолни лампи
- EyeComfort: Да

## Други характеристики

- Ток през лампата: 1000 mA
- Ефикасност: 26 lm/W

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,5 kg
- Височина: 35,3 cm
- Дължина: 34 cm
- Ширина: 11,4 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 130
- Цвят на светлината: 2700/3600/5000
- Мрежово захранване: 5 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас III

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514420410
- Нето тегло: 0,5 kg
- Брутно тегло: 0,75 kg
- Височина: 41,1 cm
- Дължина: 12,5 cm
- Ширина: 17,6 cm
- Номер на материала (12NC): 929003194707



Дата на издаване:  
2024-02-01  
Версия: 0.182

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)