

# PHILIPS

Lampe à poser

Fonctionnel

Ivoire DSK203 27-50K

White

Gradation par paliers

8719514420410



## Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Avec sa conception robuste et ses performances optimales, la lampe de bureau Philips LED Performance est parfaite pour fournir un éclairage de qualité partout dans la maison. Sa lumière confortable est agréable pour les yeux.

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

### Contrôle

- Variation d'intensité progressive

# Points forts

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière

stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant

plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Variation d'intensité progressive

Choisissez parmi plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour créer l'ambiance idéale à chaque instant.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: blanc
- Matériaux: métal/plastique

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Point focal: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 90

## Divers

- Conçu spécialement pour: Bureau

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,5 kg
- Hauteur: 35,3 cm
- Longueur: 34 cm
- Largeur: 11,4 cm

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15 000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 130
- Couleur de lumière: 2700-3600-5000
- Puissance électrique: 5 W
- Éclairage à intensité variable: Gradation par paliers - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- LED intégrée: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 5 W
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe III

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514420410
- Poids net: 0,500 kg
- Poids brut: 0,745 kg
- Hauteur: 41,100 cm
- Longueur: 12,500 cm
- Largeur: 17,600 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929003194707



Date de publication:  
2023-11-08  
Version: 0.120

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.