

PHILIPS

Asztali lámpa

Funkcionális

Ivory DSK203 27-50K

Fehér

Step Dim

8719514420410



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

A robusztus kialakítású és optimális teljesítményű Philips LED Performance asztali lámpa a tökéletes lámpatest, amely kiváló minőségű és erős fénnel világít meg bármilyen otthoni teret. Kellemes fénye kíméli a szemet.

Prémium minőség

- EyeComfort – a fény, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Vezérlőelem

- Fokozatos fényerő-szabályozás

Fénypontok

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha. Annak érdekében, hogy

megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a villanó, villogó, vakító fény, valamint a

színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Fokozatos fényerő-szabályozás

Válassza ki a hangulathoz illő fényerőt.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejú spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 90

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálósoba, Nappali, Otthoni iroda
- Stílus: Kortárs
- Típus: Asztali lámpák
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 1000 mA
- Hatásfok: 26 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Magasság: 35,3 cm
- Hosszúság: 34 cm
- Szélesség: 11,4 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 130
- Színhőmérséklet: 2700/3600/5000
- Hálózati tápellátás: 5 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Fokozatos fényerő-szabályozás – ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: III. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514420410
- Nettó tömeg: 0,5 kg
- Bruttó tömeg: 0,75 kg
- Magasság: 41,1 cm
- Hosszúság: 12,5 cm
- Szélesség: 17,6 cm
- Cikkszám (12NC): 929003194707



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.182

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com