

# PHILIPS

## Stolová lampa

Funkčné osvetlenie

Slonovinová DSK203 27-50K

Biela

Postupné stmievanie

8719514420410



## Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Vďaka robustnému dizajnu a optimálnemu výkonu je stolové svietidlo Philips LED Performance ideálnym svietidlom, ktoré prinesie kvalitu a jas do každého domáceho priestoru. Komfortné svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam.

### Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

### Ovládanie

- Postupné stmievanie

# Hlavné prvky

## EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického

efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla.

Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

## Postupné stmievanie

Vyberte si z rôznych úrovní stlmenia svetla a vytvorte tak tú správnu atmosféru.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stolové svietidlá
- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Prúd: 1000 mA
- Účinnosť: 26 lm/W

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,5 kg
- Výška: 35,3 cm
- Dĺžka: 34 cm
- Šírka: 11,4 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 130
- Farba svetla: 2700/3600/5000
- Napájanie zo siete: 5 V
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Krokové stmievanie – nepoužívať so stmievačom
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda III

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514420410
- Netto hmotnosť: 0,5 kg
- Brutto hmotnosť: 0,75 kg
- Výška: 41,1 cm
- Dĺžka: 12,5 cm
- Šírka: 17,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003194707



Dátum vydania:  
2024-02-04  
Verzia: 0.182

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)