

PHILIPS

Bordlampe

Funksjonell

DSK204 30-50K

Svart

Trinnvis dimming

8719514420434



Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Med robust design og optimal ytelse er skrivebordslampen Philips LED Performance den perfekte belysningen som fyller ethvert hjem med skarpt og godt lys. Lyset er komfortabelt og skånsomt for øynene.

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Kontroll

- Trinnvis dimming

Høydepunkter

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge

kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning

som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Trinnvis dimming

Velg mellom ulike dimmenivåer for å skape ønsket stemning.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Hjemmekontor
- Stil: Moderne
- Type: Skrivebordslamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 900 mA
- Effektivitet: 33 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,22 kg
- Høyde: 5,1 cm
- Lengde: 46 cm
- Bredde: 9,6 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 150
- Lysfarge: 3000/4000/5000
- Strømnett: 5 V
- Dimmbar lysarmatur: Step Dim – Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 4.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514420434
- Nettovekt: 0,22 kg
- Bruttovekt: 0,38 kg
- Høyde: 6,2 cm
- Lengde: 11,5 cm
- Bredde: 49,2 cm
- Materialenummer (12NC): 929003194807



Utgivelsesdato:
2024-02-04
Versjon: 0.390

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com