

PHILIPS

Laualamp

Funktsionaalne

DSK205 30-50K

Roosa

Astmeline hämardus

8719514420458



Mugav LED-valgus, mis ei väsita silmi

Tugeva disaini ja optimaalse jõudlusega Philipsi LED Performance'i laualamp on ideaalne valgusti, mis toob kvaliteedi ja valguse kodu igasse ruumi. Mugav valgus, mis ei väsita silmi.

Valgusefekt

- SceneSwitch-lülitiga värvi muutmine

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

Juhtseadis

- Astmeline hämardus

Esiletõstetud tooted

SceneSwitch-lülitiga värvi muutmine

Värvi muutmine SceneSwitch-lülitiga võimaldab teil kodus elutoas seadistada üldise õhustiku. Valige keskendumiseks jahe päevavalgus, produktiivsuse suurendamiseks jahe valge valgus või soe valge valgus lõdvestumiseks ja lõõgastumiseks.

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Astmeline hämardus

Valige erinevate hämardustasemetega vahel, et luua igasse hetke õige meeleolu.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: roosa
- Materjal: metall/plast

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatud kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei
- Keskvalgusti: Jah

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 95

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Kodukontor ja kabinett

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 28,2 cm
- Pikkus: 19,5 cm
- Kaal pakendita: 0,74 kg
- Laius: 8,8 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 60
- Valguse värv: 5000/4000/3000
- Toiteallikas: 5 V
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 4.5
- IP-kood: IP20

- Kaitseklass: III klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514420458
- Kaal pakendita: 0,740 kg
- Brutokaal: 1,140 kg
- Kõrgus: 31,700 cm
- Pikkus: 9,800 cm
- Laius: 22,500 cm
- Materjali number (12NC): 929003194907



Väljalaske kuupäev:
2022-09-06
Versioon: 0.240

© 2022 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com