

PHILIPS

Stolna svjetiljka

Funkcionalno

DSK205 30 – 50 K

Bijela

Postepeno prigušivanje

8719514420472



Ugodno LED svjetlo koje je blago za vaše oči

S robusnim dizajnom i optimalnim performansama, stolno svjetlo Philips LED Performance savršeno je rasvjetno tijelo koje unosi kvalitetu i svjetlinu u svaki kućni prostor. Blago, oku ugodno svjetlo.

Svjetlosni efekt

- Promjena boja SceneSwitch

Vrhunska kvaliteta

- EyeComfort – osvjetljenje koje godi očima

Upravljanje

- Zatamnjivanje u koracima

Istaknute znač.

Promjena boja SceneSwitch

Promjena boja SceneSwitch omogućuje vam postavljanje općenite atmosfere vašeg doma. Održite koncentraciju uz hladno dnevno svjetlo, budite produktivniji uz hladno bijelo svjetlo ili se smirite i opustite uz toplo bijelo svjetlo. Ukratko, korisnici mogu upravljati svjetlima u svojem domu u skladu sa svakodnevnim aktivnostima.

Ugodno za oči

Svjetlo loše kvalitete može prouzročiti naprezanje očiju. Budući da mnogo vremena provodimo u zatvorenom prostoru, pravilno osvjetljenje doma danas je važnije no ikad. Naši proizvodi ispitani su u strogim uvjetima na titranje, stroboskopski efekt, bljeskanje, renderiranje boja i efekte prigušivanja kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahtjeve standarda EyeComfort. LED žarulje tvrtke Philips ne samo da

pružaju ugodnu rasvjetu, već zadržavaju kvalitetu svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja, pružajući konstantnu razinu kvalitete, postojanosti i boje osvjetljenja na vremensko razdoblje dulje od deset godina. Prebacite se na svjetlo koje godi vašim očima, bit će vam zahvalne.

Zatamnjenje u koracima

Odaberite razinu prigušenja svjetla i napravite pravi ugođaj za svaku priliku.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Namjena: U zatvorenom

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela
- Materijal: Metal, Plastika

Trajnost

- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 15.000

Dodatna značajka / dodatak u kompletu

- Prilagodljiva glava reflektora: Ne
- Mogućnost prigušivanja uz daljinsku kontrolu: Ne
- Integrirane LED: Da
- Daljinski upravljač u kompletu: Ne

Značajke svjetla

- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks reprodukcije boja (CRI): 95

Razno

- Posebno dizajnirana za: Spavaća soba
- Stil: Suvremeno
- Vrsta: Prijenosna svjetla
- Ugodno za oči: Da

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 900 mA
- Učinkovitost: 17 lm/W

Dimenzije i masa proizvoda

- Neto težina: 0,74 kg
- Visina: 28,2 cm
- Dužina: 19,5 cm
- Širina: 8,8 cm

Servis

- Jamstvo: 2 godine

Tehničke specifikacije

- Vijek trajanja do: 15.000 sat(i)
- Ukupna izlazna snaga rasvjetnog tijela u lumenima: 80
- Boja svjetla: 5000/4000/3000
- Mrežno napajanje: 5 V
- Rasvjetno tijelo s mogućnošću prigušivanja: Postepeno prigušivanje – ne koristite s prigušivačem
- LED: Da
- Snaga žarulje u kompletu: 4.5
- IP šifra: IP20
- Klasa zaštite: III. klasa

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514420472
- Neto težina: 0,74 kg
- Bruto težina: 1,14 kg
- Visina: 31,7 cm
- Dužina: 9,8 cm
- Širina: 22,5 cm
- Šifra proizvoda (12 NC): 929003195007



Datum izdavanja:
2024-02-03
Verzija: 0.391

© 2024 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrтка Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com