

PHILIPS

Stalo lempa

Praktiškas

DSK205 30–50 K

Balta

Kelių lygių pritemdymas

8719514420472



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Tvirtos konstrukcijos „Philips LED Performance“ stalinė lempa, pasižyminti optimaliu veikimu, yra tobulas šviestuvas bet kuriai namų erdvei, kurią norite apšviesti kokybiškai. Jauki šviesa nevargina akių.

Šviesos efektas

- „SceneSwitch“ spalvų keitimas

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa

Valdiklis

- Kelių lygių pritemdymas

Ypatybės

„SceneSwitch“ spalvų keitimas

„SceneSwitch“ spalvų keitimo funkcija suteikia galimybę kurti bendrąją nuotaiką namuose. Pasirinkite šalto atspalvio dienos šviesą ir likite susikaupę, nuveikite daugiau pasirinkę šaltai baltą apšvietimą arba atspalaiduokite pakeitę šviesą į šiltai baltą. Kontroluokite namų apšvietimą atsižvelgdami į tai, ką veikiate.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lempučių ne tik skleidžia

malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Kelių lygių pritemdymas

Sukurkite akimirksniškai tinkamą nuotaiką pasirinkdami iš skirtingų pritemdymo lygių.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: balta
- Medžiaga: metalas / plastikas

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Dekoratyvinis: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 95

Kita

- Sukurta specialiai: Darbo kabinetui ir studijai

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 28,2 cm
- Ilgis: 19,5 cm
- Grynas svoris: 0,74 kg
- Plotis: 8,8 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 80
- Šviesos spalva: 5000/4000/3000
- Elektros energija: 5 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 4.5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: III klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514420472
- Grynas svoris: 0,740 kg
- Grynasis svoris: 1,140 kg
- Aukštis: 31,700 cm
- Ilgis: 9,800 cm
- Plotis: 22,500 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003195007



Išleidimo data:
2022-09-07
Versija: 0.250

© 2022 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.