

PHILIPS

Candeeiro de mesa

Funcional

DSK205 30-50 K

Branco

Regulação gradual

8719514420472



Luz LED confortável para os olhos

Com o seu design robusto e desempenho ideal, a luz de secretária Philips LED Performance é a luminária perfeita que traz qualidade e brilho a qualquer espaço doméstico. Luz confortável para os seus olhos.

Efeito de luz

- Mudança de cores SceneSwitch

Alta qualidade

- EyeComfort - luz confortável para os seus olhos

controlo

- Atenuação gradual

Destaques

Mudança de cores SceneSwitch

A Mudança de cores SceneSwitch permite definir o ambiente geral de uma zona de estar em casa.

Mantenha-se focado com a luz branca fria, seja mais produtivo com a luz branca fria ou descontraia e relaxe com a luz branca quente. Essencialmente, os consumidores podem controlar as luzes nas suas casas consoante as suas atividades diárias.

Eyecomfort

A luz de fraca qualidade pode causar fadiga ocular. Com tantos de nós a passar mais tempo dentro de portas, é mais importante do que nunca iluminar a sua casa adequadamente. Os nossos produtos cumprem critérios de teste rigorosos, incluindo cintilação, efeito estroboscópico, encandeamento, restituição cromática e efeitos de regulação para assegurar que cumprem os requisitos EyeComfort. Além de oferecerem uma

luz confortável, as lâmpadas LED Philips assim se mantêm durante a sua vida útil com qualidade, emissão e cor da luz consistentes durante mais de uma década. Mude para uma luz confortável para os seus olhos. Os seus olhos vão agradecer-lhe.

Atenuação gradual

Selecione diferentes níveis de regulação para criar o ambiente certo para cada momento.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: Metal, Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 15.000

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Cabeça do foco ajustável: Não
- Intensidade de luz regulável com telecomando: Não
- LEDs integrados: Sim
- Controlo remoto incluído: Não

Características da luz

- Consistência da cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 95

Diversos

- Concebida especialmente para: Quarto
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes portáteis
- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 900 mA
- Eficiência: 17 lm/W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,74 kg
- Altura: 28,2 cm
- Comprimento: 19,5 cm
- Largura: 8,8 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Vida útil até: 15.000 h
- Fluxo luminoso total do candeeiro: 80
- Cor da luz: 5000/4000/3000
- Alimentação elétrica: 5 V
- Candeeiro de intensidade de luz regulável: Regulação gradual – Não utilizar com regulador
- LED: Sim
- Potência da lâmpada incluída: 4,5
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe III

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8719514420472
- Peso líquido: 0,74 kg
- Peso bruto: 1,14 kg
- Altura: 31,7 cm
- Comprimento: 9,8 cm
- Largura: 22,5 cm
- Número de material (12NC): 929003195007



Data de publicação:
2024-02-04
Versão: 0.391

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com