

PHILIPS

หลอดไฟ

LED

16 วัตต์ -/วัตต์

E27

แสงกลางวัน

8719514420717



เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ในแสงสีขาวที่สวยงาม

ไฟ LED Plant Grow ของ Philips ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช แต่ยังให้รูปลักษณะที่สวยงามและเป็นธรรมชาติสำหรับพืชของคุณ Full Spectrum White ซึ่งเป็นสเปกตรัมสีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเติบโตและสีที่เป็นธรรมชาติ

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- สเปกตรัมสีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ

LED คุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนานนับสิบปี

- แสงที่แสดงสีที่แท้จริง

ไฮไลต์

หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 50 ปี

ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 50,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับโซลูชันแสงสว่างที่เหมาะสมจะไต่ยาวนานเกินกว่า 50 ปี

สเปกตรัมแสงสำหรับปลูกพืช

สเปกตรัมสีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช ในขณะที่เดียวกันก็ส่องแสงให้ต้นพืชของคุณดูสวยงามและเป็นธรรมชาติ ความยาวคลื่นสีฟ้าช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชผัก

แสงที่แสดงสีที่แท้จริง



ดูสีที่แท้จริงของเสื้อผ้าของคุณเมื่อคุณเลือกชุดจากตู้เสื้อผ้าของคุณ คุณสามารถจับคู่ชุดสี

แดงและรองเท้านี้แดงได้อย่างมั่นใจ และแน่ใจได้ว่าสีเข้ากันอย่างลงตัว

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: โฟลอะทอนแสงที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 13.5 cm
- ความกว้าง: 12.2 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 25,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 50 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 5000 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1200 lm
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที
- รหัสสี: 950 | CCT of 5000K

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 75 lm/W

ข้อมูลบรรจุกู้

- EAN: 8719514420717
- EOC: 871951442071700
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LED Grow 16W Par38 E27 950 50D

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.9
- แรงดันไฟฟ้า: 110-240 V
- ขนาดวัตต์: 16 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 13.5 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514420717
- น้ำหนักสุทธิ: 0.36 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.46 kg
- ความสูง: 13.7 cm
- ความยาว: 12.5 cm
- ความกว้าง: 12.5 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001892819



วันที่ออก: 2024-02-04
เวอร์ชัน: 0.56

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com