

PHILIPS

Virziena gaismeklis

LED

2,4 W–50 W

GU10

Balta



8719514421707



Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Philips LED virziena gaismekļi nodrošina fokusētu, spilgtu gaismas kūli, neparasti ilgu kalpošanas laiku un ievērojamu enerģijas ietaupījumu. Šis virziena gaismeklis ir perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs 20 W prožektoriem ar GU5.3 patronu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus
- Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas

Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas. Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī saudzēt apkārtējo vidi.

Ilgspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadiem

Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 50 000 stundām, tāpēc varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes, un ilgāk nekā 50 gadus varēsiet izbaudīt ideālu apgaismes risinājumu.

Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam



Šis LED prožektors ir mūsdienīgs apgaismojums ar gaismas izvadi ierasti platā leņķī (36 grādi), kas ir piemērots gan virzītam, gan vispārējam apgaismojumam. To var izmantot iebūvētos padziļinājumos un grozāmos gaismas ķermeņos, un tas ir ideāli piemērots virtuves un atsevišķu tās zonu apgaismojumam, kā arī dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismojumam.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts reflektors
- Ligzda: GU10
- Tehnoloģija: LED
- Stikla veids: Caurspīdīga

Spuldzes izmēri

- Augstums: 5,4 cm
- Svars: 0,033 kg
- Platums: 5 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 51 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Nominālais kalpošanas laiks: 50 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu saskaņa: 6SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Gaismas krāsu kategorija: Balts
- Nominālā gaismas plūsma: 380 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 27 mA
- Efektivitāte: 158 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514421707
- EOC: 871951442170700
- Produkta nosaukums: LED 50W GU10 WH 36D ND EELB SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.35
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 2,4 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): B

Produkta izmēri un svars

- Garums: 5,4 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais krišanas leņķis: 36 °
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 50 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 380 lm
- Saistītā maksimālā intensitāte: 800 cd
- Nominālā jauda: 2.4 W

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1 330 819
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Narrow Cone

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514421707
- Neto svars: 0,036 kg
- Bruto svars: 0,055 kg
- Augstums: 12,700 cm
- Garums: 5,300 cm
- Platums: 6,300 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003163101



Izlaides datums:
2023-11-09
Versija: 0.185

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com