

PHILIPS

Lampă de plafon

Funcțional

Moire CL200

Alb



8719514431720



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Corpurile de iluminat cu LED de la Philips oferă o lumină concepută pentru confortul ochilor dumneavoastră.

Efect de lumină

- Această lampă de plafon este dotată cu tehnologie cu sisteme optice întreșesute, redistribuind inteligent lumina pentru a îmbunătăți experiența de iluminare generală. Lentila acestei instalații de iluminat are o micro-structură piramidală care difuzează și distribuie uniform lumina, pentru a nu solicita ochii.

Ușor de experimentat

- Instalare simplă

Efect de lumină

- Distribuție uniformă a luminii

Calitate premium

- Ușor de curățat

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Repere

Sisteme optice întrepruse

Această lampă de plafon este dotată cu tehnologie cu sisteme optice întrepruse, redistribuind inteligent lumina pentru a îmbunătăți experiența de iluminare generală. Lentila acestei instalații de iluminat are o micro-structură piramidală care difuzează și distribuie uniform lumina, pentru a nu solicita ochii.

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Distribuție uniformă a luminii

Proiectați lumina în încăperea în mod uniform.

Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuinței dvs. să fie atractivă întotdeauna, de la podea până la plafon.

Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungește durata de viață a produsului până la 15.000 de ore.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: metal, plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie
- Stil: Contemporan
- Tip: Lampă de plafon
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 180 mA
- Eficacitate: 105 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,1 kg
- Înălțime: 8 cm
- Lungime: 49 cm
- Lățime: 49 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 490 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 3800
- Culoare lumină: 4000
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 36
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514431720
- Greutate netă: 1,05 kg
- Greutate brută: 2,18 kg
- Înălțime: 52,2 cm
- Lungime: 9,7 cm
- Lățime: 52,2 cm
- Număr material (12NC): 929003198101



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.132

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com