

PHILIPS

Потолочный
светильник

Функциональные

MAUVE PIR CL252

Белый



8719514431805



Светильник с датчиком движения для дополнительного удобства и экономии энергии

Удобство и экономия электроэнергии. Светодиодный потолочный светильник Philips с датчиком движения легко включается и выключается датчиком. Вам не нужно искать выключатель, когда заходите в комнату или выходите из нее. Благодаря широкому диапазону обнаружения и технологии немедленного включения светодиодов свет у вас дома будет включаться именно тогда, когда нужно.

Удобство эксплуатации

- Благодаря встроенному датчику движения этот светильник автоматически включается, когда мимо проходят люди.
- Удобная установка

Долговечность

- Энергосбережение

Особенности

Встроенный датчик движения

Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой!
Просто закрепите светильник или

повесьте на стену либо потолок, а
затем подключите к розетке — изделие
готово к использованию.

Энергосбережение

Экономит энергию, что уменьшит счета
за электроэнергию и поможет
окружающей среде.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения:
15 000

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI):
80

Прочее

- Специально созданы для: Спальня,
Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний
офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 45 mA
- Эффективность: 100 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,26 kg
- Высота: 7,2 см
- Длина: 25 см
- Ширина: 25 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 250 мм
- Общий световой поток светильника:
600
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью:
Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в
комплекте: 6
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514431805
- Масса нетто: 0,26 kg
- Масса брутто: 0,49 kg
- Высота: 27,2 см
- Длина: 8,2 см
- Ширина: 27,2 см
- Номер материала (12NC):
929003195401



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.129

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com