

PHILIPS

Стельове освітлення

Функціональні

MAUVE PIR CL252

Білий



8719514431805



Світильник із датчиком руху для зручності та додаткової енергоефективності

Збільшіть зручність, заощаджуючи енергію. Світлодіодний стельовий світлодіодний світильник Philips із датчиком руху легко вмикається та вимикається за допомогою датчика, що означає, що ви можете виходити з кімнати чи входити в неї, не шукаючи вимикача. Його широкий діапазон виявлення та світлодіодна технологія миттєвого ввімкнення означає, що освітлення вашого дому вмикається, лише коли вам це потрібно

Зручність у використанні

- Завдяки вбудованому автоматичному датчику руху цей світильник автоматично вмикається, коли повз нього проходять люди.
- Просте встановлення

Надійність

- Енергоефективність

Найважливіше

Вбудований датчик руху

Просте встановлення

Жодних клопотів з установленням.
Просто закріпіть або надійно повісьте

на стіну чи стелю та підключіть і все —
світильник можна вмикати.

Енергоефективність

Зберігає енергію — а це добре для
ваших рахунків і навколишнього
середовища.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 45 mA
- Ефективність: 100 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,26 kg
- Висота: 7,2 cm
- Довжина: 25 cm
- Ширина: 25 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Діаметр: 250 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 600
- Колір світла: 2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 6
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8719514431805
- Вага нетто: 0,26 kg
- Вага брутто: 0,49 kg
- Висота: 27,2 cm
- Довжина: 8,2 cm
- Ширина: 27,2 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929003195401



Дата виходу: 2024-02-04
Версія: 0.129

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com