

PHILIPS

Mennyezeti lámpa

Funkcionális

MAUVE PIR CL252

Fehér



8719514431829



Mozgásérzékelő fényforrás a kényelem és a további energiatakarékosság érdekében

Növelje a kényelmet, miközben energiát takarít meg! A Philips mozgásérzékelő LED-es mennyezeti lámpája egy érzékelővel könnyen fel- és lekapcsolható, ami azt jelenti, hogy kimehet a helyiségekből vagy beléphet azokba anélkül, hogy a kapcsoló után kelljen tapogatóznia. Széles érzékelési tartománya és az azonnal teljes fényerőt biztosító LED-technológia azt jelenti, hogy az otthoni világítása csak akkor van felkapcsolva, amikor Önnek szüksége van rá.

Egyszerűen használható

- A beépített automatikus mozgásérzékelővel rendelkező lámpatest automatikusan bekapcsol, ha valaki arra sétál.
- Könnyű beállítás

Tartósság

- Energiatakarékos

Fénypontok

Beépített mozgásérzékelő

Könnyű beállítás

Nincs több gond a telepítéssel.
Egyszerűen csak fel kell akasztani vagy

rögzíteni a falra vagy a mennyezetre,
csatlakoztatni az áramforráshoz, és a
lámpatest máris világításra kész.

Energiatakarékos

Energiát takarít meg – ami kedvező a
pénztárcája és a környezet számára is.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: fém, műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Konyha
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpa
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 45 mA
- Hatásfok: 106 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Magasság: 7,2 cm
- Hosszúság: 25 cm
- Szélesség: 25 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 250 mm
- A lámpa teljes fényárama: 640
- Színhőmérséklet: 4000
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 6
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514431829
- Nettó tömeg: 0,26 kg
- Bruttó tömeg: 0,49 kg
- Magasság: 27,2 cm
- Hosszúság: 8,2 cm
- Szélesség: 27,2 cm
- Cikkszám (12NC): 929003195501



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.111

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com