

PHILIPS

Plafondlamp

Functioneel

MAUVE PIR CL252

White



8719514431843



Lamp met bewegingssensor voor gemak en extra energiebesparing

Voor meer gemak en een lagere energierekening. De LED-plafondlamp met bewegingssensor van Philips schakelt eenvoudig in of uit via een sensor, zodat je kamers kunt verlaten en binnenlopen zonder de schakelaar aan te raken. Dankzij het grote detectiebereik en de LED-technologie voor direct licht is jouw verlichting alleen aan wanneer je deze nodig hebt.

Gemakkelijk te ervaren

- Met de ingebouwde automatische bewegingssensor schakelt deze armatuur automatisch aan als er mensen langslopen.
- Eenvoudige installatie

Prestaties

- Energiezuinig

Kenmerken

Geïntegreerde bewegingssensor

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het

plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Energiezuinig

Energiezuinig – en dat is goed voor uw portemonnee én voor het milieu.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuisbureau, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 140 mA
- Rendement: 106 lm/W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,5 kg
- Hoogte: 7,2 cm
- Lengte: 32 cm
- Breedte: 32 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Diameter: 320 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1700
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Ja
- Wattage meegeleverde lamp: 16
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514431843
- Nettogewicht: 0,48 kg
- Brutowicht: 0,79 kg
- Hoogte: 34,2 cm
- Lengte: 8,2 cm
- Breedte: 34,2 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003195801



Publicatiedatum:
2024-02-04
Versie: 0.129

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com