

PHILIPS

Lampă de tavan

Funcțional


Ozziet CL570

Negru

Reducere intensitate



8719514432048



O instalație de iluminat. Două zone de lumină. Trei setări.

Această plafonieră neagră cu design elegant, subțire, arată la fel de bine aprinsă sau stinsă. Liniile curate și rotunde ale luminii principale sunt accentuate de o lumină de margine liniară inteligentă. Combinați cele două lumini și creați 3 setări de lumină unice. Corpul de iluminat orientat în jos principal are o ieșire de lumină rece de 4000 k, iar lumina de accentuare liniară de margine oferă o ieșire de lumină caldă de 2700 k. Lampa este disponibilă în 3 dimensiuni și, prin urmare, se potrivește perfect în orice cameră a casei dvs. Funcția de memorie la îndemână vă ajută să reapelați cea mai recentă setare. Plafoniera Ozziet arată la fel de bine aprinsă sau stinsă.

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Perfectă pentru relaxare și socializare

Asortați-vă interiorul

- Design extrem de subțire

Ușor de experimentat

- Memorați modul preferat pentru selectare ușoară
- Instalare simplă

Efect de lumină

- Lumină cu două zone

Repere

Perfectă pentru relaxare și socializare

Camera de zi este sufletul oricărui cămin – un loc unde familia se adună pentru a se relaxa și unde musafirii socializează. Iluminarea pentru camera dvs. de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe perioada zilei. Poziționarea atentă a diferitelor surse de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la crearea unui sentiment de spațiu și oferă camerei o senzație călduroasă și primitoare.

Design extrem de subțire

Designul subțire este ideal pentru camerele cu tavane joase, permițând montarea la nivelul suprafeței.

Memorați modul preferat pentru selectare ușoară

Indiferent dacă preferați o strălucire caldă pentru serile confortabile sau o lumină albă strălucitoare pentru concentrare, sistemul vă memorează modurile preferate pentru selectare ușoară.

Instalare simplă

Gata cu problemele de instalare. Nu trebuie decât să îl fixați sau să îl agățați în siguranță pe perete sau de tavan și să îl conectați la priză, iar corpul de iluminat este pregătit să lumineze.

Lumină cu două zone

Schimbarea atmosferei din camera dvs. nu a fost niciodată mai simplă. Lampa de plafon cu LED SceneSwitch cu zonă dublă de la Philips vă permite să setați atmosfera cu trei setări unice. Combinația dintre lumina principală și cea liniară, de margine, vă oferă opțiuni perfecte pentru socializare, concentrare și momente confortabile. Nu necesită variator sau instalare. Nu aveți nevoie decât de întrerupătorul existent.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă, Garaj
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 185 mA
- Eficacitate: 113 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1 kg
- Înălțime: 4,5 cm
- Lungime: 40 cm
- Lățime: 40 cm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 20.000 ore
- Diametru: 400 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 2500
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da

- Puterea becului inclus: 22
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514432048
- Greutate netă: 1 kg
- Greutate brută: 1,44 kg
- Înălțime: 42,5 cm
- Lungime: 5,4 cm
- Lățime: 42,5 cm
- Număr material (12NC): 929003196801



Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.219

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com