

PHILIPS

천정등

업무

CL200

화이트

8719514432307



눈이 편안한 LED 조명

Philips LED 조명기구는 눈의 편안함을 위해 설계된 조명을 제공합니다.

조명 효과

- 이 천장 조명은 인터레이스 광학 기술을 사용하여 조명을 영리하게 재분배하여 전반적인 조명 경험을 향상시킵니다. 이 픽스처의 렌즈는 피라미드형 미세 구조를 가지고 있어 빛을 확산하고 고르게 분산시켜 눈을 편안하게 합니다.

편리한 사용

- 간편한 설치

조명 효과

- 균일한 배광

최상의 품질

- 손쉬운 청소

내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

주요제품

인터레이스 광학

이 천장 조명은 인터레이스 광학 기술을 사용하여 조명을 영리하게 재분배하여 전반적인 조명 경험을 향상시킵니다. 이 픽스처의 렌즈는 피라미드형 미세 구조를 가지고 있어 빛을 확산하고 고르게 분산시켜 눈을 편안하게 합니다.

간편한 설치

더 이상 복잡하게 설치할 필요가 없습니다. 벽이나 천장 및 플러그에 단단하게 고정하거나 걸기만 하면 이 조광기를 바로 사용할 수 있습니다.

균일한 배광

일정하고 균일하게 방을 가로질러 빛을 비춥니다.

손쉬운 청소

매끄럽고 청소하기 쉬운 소재는 집이 바닥부터 천장까지 항상 매력적으로 보인다는 것을 의미합니다.

최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

사양

디자인 및 마감

- 재질: 금속/플라스틱

추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 아니요
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요
- 천정 조명: 예

조명 특성

- 연색성 지수(CRI): 80

기타

- 특수 설계: 업무

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.26 kg
- 높이: 6.8 cm
- 길이: 25 cm
- 폭: 25 cm

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 250 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 880
- 조명 색상: 6500
- 주전원: 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- 내장형 LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 10
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class I

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514432307
- 순중량: 0.21 kg
- 총중량: 0.4 kg
- 높이: 7.2 cm
- 길이: 28.2 cm
- 폭: 28.2 cm
- 제품 코드 (12NC): 929003202207

서비스

- 보증: 1년



발행일자: 2023-11-09
버전: 0.86

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com