

PHILIPS

搭配 PC 時的 Hue Play
gradient lightstrip


燈條

適用於 32 吋到 34 吋顯示器

內附電源供應器和安裝座

融合白色和彩色燈光

需搭配 Hue Bridge



8719514434691



輕鬆實現智慧型照明

為您的遊戲設定打造漸層反應式彩色燈光！只要將 Hue Play gradient lightstrip 連接至 32 吋 – 34 吋顯示器的背面即可。開始同步 Hue Sync 桌面應用程式，查看燈光反映出您在畫面上的每一個動作。

輕鬆實現智慧照明

- 極致照明體驗
- 適用於顯示器
- 提升您的環境照明效果
- 易於安裝
- 混合多種色彩的燈光
- 個人化體驗

產品特點

極致照明體驗



獲得豐富、優質的無縫漸層燈光。燈條上每一種顏色自然融合在一起，創造獨特的燈光效果。

適用於顯示器



Hue Play gradient lightstrip 可安裝在您的單一顯示器或三個顯示器設置的背面，可輕鬆彎曲燈條邊緣。

提升您的環境照明效果



搭配使用其他具備彩色功能的 Philips Hue 燈時，就可以釋放出完整的環境照明效能。

易於安裝



Hue Play gradient lightstrip 提供三種尺寸，適用於單一顯示器和三個顯示器環境，內附安裝夾，可輕鬆連接至顯示器背面。

混合多種色彩的燈光



色彩自然融合後映照在牆上，在顯示器背面營造出獨特的效果。

個人化體驗



切換模式、變更強度，並在應用程式中建立捷徑，讓您在每次遊戲時都能享受個人化體驗。

規格

設計與外型

- 顏色: 黑色
- 顏色: White
- 材質: 矽膠

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 變色 (LED): 是
- 可調式: 是
- 內建 LED: 是
- 萬用插頭: 是

保固

- 2 年: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): >80

燈條

- 色溫燈串: 2000-6500 K
- 可切割性: 無
- 可延伸性: 無
- 燈串輸入電壓: 220V-240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 最大待機功率: 0.5 W
- 燈串瓦數: 19 W
- 寬度: 17 mm
- 長度: 45.9 in
- 寬度: 0.67 in

其他

- 類型: 燈條

包裝資訊

- EAN: 8719514434691

耗電量

- 瓦數: 19 W
- 待機耗電量: 0.50 W

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.261 kg
- 淨重: 0.575 lb
- 高度: 1.6 cm
- 長度: 116.5 cm
- 寬度: 1.7 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 1,000 lm
- 使用壽命: 25000 hour(s)
- 主電源: 範圍 220 V - 240 V
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II
- 額外功能: not compatible with protected video content (DRM)
- 光源可替換性: 不可自行更換的 LED 光源
- 控制齒輪的可替換性: 不可自行更換的控制器
- 流明輸出 (2700K): 900 lm

內容物

- 電源變壓器: 1

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: Android 10.0 及更新版本
- Philips Hue 藍牙應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 9.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514434691
- 淨重: 0.26 kg
- 淨重: 1.19 kg
- 高度: 140 mm
- 長度: 290 mm
- 寬度: 290 mm
- 材質編號 (12NC): 929003498605



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.74

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com