

PHILIPS

Felületre szerelhető
spotlámpa

Felületre szerelhető
spotlámpa

Kosipo

Fehér

Felületre szerelhető spotlámpa

8719514435216



Örömteli pillanatok

A Philips my Living Contemporary spotlámpák széles választékban állnak rendelkezésre. Elegáns kivitelükkel és csúcsmínőségű fényükkel tökéletesen illeszkednek a modern ízléshez, trendekhez és életstílushoz.

Alakítson ki egységes beltéri stílust

- Elegáns és modern kialakítás

Különleges jellemzők

- Állítható fejú spotlámpa

Fejezze ki stílusérzését

- Stílusos fehér

A nappalijához és hálósobájához tervezve

- Kiváló minőségű anyagok

Pihentető hatású világítás az Ön kényelme érdekében

- ClickFix könnyű szerelés

Fénypontok

Vonzóan kortárs Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Stílusos fehér

Az egyszerű, lágy és mindig stílusos fehér időtlenül üdítő szín, amely tisztaságot sugároz bármely belső térben.

Kiváló minőségű anyagok

A lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, és a rétegezett mintákból kialakított forma páratlan kivitelezéssel bír. Ezáltal szilárd és hosszantartó használatot biztosít, amely kiemeli otthona ragyogását éveken keresztül.

ClickFix könnyű szerelés



A spotlámpát könnyen felszerelheti egyedül is. A ClickFix rendszernek köszönhetően nincs szükség segítségre. Egyszerűen szerelje fel a konzolt a mennyezetre, csatlakoztassa a vezetékeket, majd pattintsa a helyére és rögzítse a lámpát egy menetben.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém

További funkcióval/tartozékkal

- Beállítható magasság: Nem
- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Nem
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Nem
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Nem
- Mozcásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozcásérzékelő: Nem
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- Tökéletes vízszintes és függőleges felszereléshez is: Igen
- Tökéletes irányfénynek: Igen
- Tökéletes felfelé és lefelé néző felszereléshez is: Igen
- Tökéletes fali és mennyezeti használathoz is: Nem
- Forgatható fej (bal-jobb): Nem
- Hordozható: Nem
- Védőburkolatot tartalmaz: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Ellenálló, kiváló minőségű anyag: Igen
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Igen
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Igen
- UK-csatlakozó mellékelve: Nem
- USB töltés: Nem
- Meleg fehér fény: Nem
- Vízálló: Nem
- Központi elem: Nem
- Központi elem: Nem

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Hálószoba, Nappali, Konyha, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti/fali szpotlámpák

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,375 kg
- Magasság: 9,2 cm
- Hosszúság: 10,2 cm
- Szélesség: 10,2 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: -
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- LED: Nem
- Foglalat/fejelés: GU10
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5.5W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514435216
- Nettó tömeg: 0,38 kg
- Bruttó tömeg: 0,49 kg
- Magasság: 16,6 cm
- Hosszúság: 11 cm
- Szélesség: 15 cm
- Cikkszám (12NC): 929003204301



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.233

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com