

PHILIPS

Apoyado en foco

Apoyado en foco

Runner

Negro

Apoyado en foco

8719514435353



Vive cada instante con alegría

Este foco de estilo industrial es pequeño, compacto y sencillo y se adapta perfectamente a cualquier decorado de interior moderno. La carcasa de aluminio en negro complementa la fuente de luz de manera impecable. Un elemento decorativo asombroso con fuente de luz giratoria.

Combina con tu estilo interior

- Diseño elegante y moderno

Características especiales

- Cabezal de foco ajustable
- Negro elegante

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Materiales de alta calidad

Destacados

Aspecto contemporáneo Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

Negro elegante

Intemporal y elegante, el negro tiene la intensidad y profundidad de color del ébano.

Materiales de alta calidad

Esta lámpara se ha diseñado con patrones en forma de capas y con materiales de alta calidad con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto de larga duración y resistente que le dará un toque superior a tu hogar, durante muchos años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: metal

Características/accesorios adicionales incluidos

- Altura ajustable: No
- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Anti-óxido, anti-polvo: No
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- Sensor de día y noche: No
- Haces de luz definidos: No
- Regulable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- FFP (embalaje de fácil apertura): No
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento y de día y noche: No
- Sensor de movimiento: No
- Adaptada perfectamente para la creación de ambiente: Sí
- Adaptada perfectamente para montaje horizontal/vertical: Sí
- Adaptada perfectamente para la iluminación orientable: Sí
- Adaptada perfectamente para un montaje hacia arriba o hacia abajo: Sí
- Se adapta perfectamente para su instalación en la pared o el techo: No
- Cabezal giratorio (izquierda-derecha): No
- Portátil: No
- Funda protectora incluida: No
- Mando a distancia incluido: No
- Materiales resistentes de gran calidad: Sí
- Gira completamente en cualquier dirección: Sí
- Energía solar: No
- Cabezal con inclinación (arriba-abajo): Sí
- Conector para el Reino Unido incluido: No
- Carga USB: No
- Luz blanca cálida: No
- Resistente al agua: No
- Pieza central: No
- Pieza central: No

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina
- Estilo: Contemporánea

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,16 kg
- Altura: 10,9 cm
- Longitud: 24 cm
- Anchura: 24 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: -
- LED: No
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 20W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 4

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514435353
- Peso neto: 1,16 kg
- Peso bruto: 1,39 kg
- Altura: 25,1 cm
- Longitud: 11,3 cm
- Anchura: 25,3 cm
- Código 12NC: 929003205001



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.150

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com