

PHILIPS

Vgradni reflektor

Vgradni reflektor

Runner

Črna

Vgradni reflektor

8719514435353



Uživanje v trenutku

Ta reflektor v industrijskem slogu je majhen, tanek in preprost ter se popolnoma prilega vsakršni sodobni notranji opremi. Črna aluminijasto ohišje brezhibno dopolnjuje svetlobni vir. Privlačen okrasen element z vrtljivim svetlobnim virom.

Ujemanje z notranjim slogom

- Elegantna in sodobna zasnova

Posebne značilnosti

- Nastavljiva glava reflektorja
- Elegantna črna

Zasnovano za dnevno sobo in spalnico

- Visokokakovostni materiali

Značilnosti

Sodoben videz Nastavljiva glava reflektorja



Če želite usmeriti svetlobo, kjer je najbolj potrebna, enostavno prilagodite, zavrtite ali nagnite glavo reflektorja svetilke.

Elegantna črna

Brezčasna in elegantna črna je intenzivna in globoka ebenovinasta barva.

Visokokakovostni materiali

Svetilka je oblikovana iz več plasti vzorcev, izdelanih iz kakovostnih materialov čudovitega videza. To je kakovosten izdelek z dolgotrajno življenjsko dobo, ki bo krasil vaš dom še veliko let.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Namen uporabe: V zaprtih prostorih

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: kovina

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva višina: Ne
- Nastavljiva glava reflektorja: Da
- Proti rji, proti prahu: Ne
- Dvosmerni snopi svetlobe: Ne
- Namestitev click!FIX: Da
- Dnevni in nočni senzor: Ne
- Usmerjeni snopi svetlobe: Ne
- Možnost zatemnitve: Ne
- Možnost zatemnitve z daljinskim upravljalnikom: Ne
- FFP – Paket brez motenj (Frustration Free Pack): Ne
- Odporno na vse vremenske pogoje: Ne
- Vgrajena LED-sijalka: Ne
- Senzor gibanja ter dnevni in nočni senzor: Ne
- Senzor gibanja: Ne
- Idealno za ustvarjanje vzdušja: Da
- Idealno za vodoravno/navpično namestitev: Da
- Idealno za orientacijsko osvetlitev: Da
- Idealno za namestitev navzgor/navzdol: Da
- Idealno za stensko in stropno namestitev: Ne
- Vrtljiva glava (levo/desno): Ne
- Prenosni: Ne
- Vključen zaščitni ovoj: Ne
- Priložen daljinski upravljalnik: Ne
- Odporen material visoke kakovosti: Da
- Prosto vrtljivo v vseh smereh: Da
- Sončna energija: Ne
- Nastavljiva glava (navzgor/navzdol): Da
- Vtič za ZK je priložen: Ne
- Polnjenje prek povezave USB: Ne
- Topla bela svetloba: Ne
- Vodotesno: Ne
- Osrednji predmet: Ne
- Osrednji predmet: Ne

Razno

- Posebej zasnovano za: Kuhinja
- Slog: Sodobno

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 1,16 kg
- Višina: 10,9 cm
- Dolžina: 24 cm
- Širina: 24 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Skupna svetilnost v lumnih, nosilec: –
- LED: Ne
- Pritrditev/vznožek: GU10
- Moč priložene sijalke: 20W
- Največja moč nadomestne sijalke: 20 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: Razred I
- Zamenljiv svetlobni vir: Da
- Število svetlobnih virov: 4

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514435353
- Neto teža: 1,16 kg
- Bruto teža: 1,39 kg
- Višina: 25,1 cm
- Dolžina: 11,3 cm
- Širina: 25,3 cm
- Številka materiala (12NC): 929003205001



Datum izdaje: 2024-02-04
Različica: 0.150

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com