

PHILIPS

Felületre szerelhető
szpotlámpa

Felületre szerelhető LED-
szpotlámpa


Star

fekete

Felületre szerelhető szpotlámpa



8719514435414



Dekorálja otthonát fényekkel

A Philips myLiving Star LED szpotlámpa krómborítású lábával és porfestett fekete házával időtálló eleganciát sugároz. A Philips LED-szpotlámpa fényereje finoman szabályozható, így a mindennapi feladatokhoz szükséges nagy fényerejű, funkcionális fénytől a lágy, pihentető világításig terjedő skálán mindig rátalálhat a tökéletes fényszintre.

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal
- Kiváló minőségű LED-világítás

Korszerű LED-jelzőfény

- Meleg fehér fény

Különleges jellemzők


- Állítható fejű szpotlámpa

Pihentető hatású világítás az Ön kényelme érdekében

- A lámpa élettartama akár 30 év is lehet
- 5 év garancia a nyugalomra

Fénypontok

Kompatibilis a falba épített fényerő-szabályozókkal



Állítsa be Philips lámpájának fényerejét egy falba épített fényerő-szabályozóval (nem tartozék), hogy hangulatot teremtsen, kiemelve otthona egy részét, vagy bármilyen más céllal.

Kiváló minőségű LED-világítás



A Philips lámpa LED-technológiája a Philips egyedi fejlesztésű megoldása. Azonnal bekapcsol, optimális fényerőt biztosít, és kiemeli otthona élénk színeit.

Meleg fehér fény



A fényforrás a Philips legújabb világítási technológiáját alkalmazza, és 2700 kelvin színhőmérsékletű meleg fehér fényt biztosító, csúcstechnológiás, nagy teljesítményű LED-eket használ.

Állítható fejű spotlámpa



A spotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Akár 30 éves élettartam

A LED-lámpa hosszabb élettartamú, megszünteti a fényforrás gyakori cseréjét. Ezáltal jelentősen csökken a hulladék mennyisége, és hosszú távon is pénzmegtakarítást eredményez.

5 év jótállás

Minden spotlámpánkat tartósra tervezzük. 5 éves garanciát vállalunk a teljes termékre, így Ön hosszú időn keresztül, nap mint nap számíthat a minőségi világításra.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: fém

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 30 000

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Beállítható magasság: Nem
- Állítható fejű spotlámpa: Igen
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Nem
- Kétirányú fénysugár: Nem
- click!FIX felszerelés: Igen
- Alkonykapcsoló: Nem
- Határozott fénysugár: Nem
- Szabályozható: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- FFP – Könnyen kezelhető csomagolás: Nem
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Igen
- Mozgásérzékelő és alkonykapcsoló: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Tökéletes a hangulatteremtéshez: Igen
- Tökéletes vízszintes és függőleges felszereléshez is: Igen
- Tökéletes irányfénynek: Igen
- Tökéletes felfelé és lefelé néző felszereléshez is: Igen
- Tökéletes fali és mennyezeti használathoz is: Igen
- Forgatható fej (bal-jobb): Nem
- Hordozható: Nem
- Védőburkolatot tartalmaz: Nem
- Tartozék távvezérlő: Nem
- Ellenálló, kiváló minőségű anyag: Igen
- Bármilyen irányba szabadon elfordítható: Igen
- Napenergia: Nem
- Dönthető lámpafej (fel-le): Igen
- UK-csatlakozó mellékelve: Nem
- USB töltés: Nem
- Meleg fehér fény: Igen
- Vízálló: Nem
- Központi elem: Nem
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 45 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Konyha
- Stílus: Kortárs
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 110 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,7 kg
- Kábelhosszúság: 660 m
- Magasság: 8,2 cm
- Minimális magasság: 82 cm
- Hosszúság: 19,8 cm
- Szélesség: 19,8 cm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 30 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 1500
- Színhőmérséklet: 2700
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Igen
- LED: Igen
- A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: F
- watt teljesítményű fényforrás
mellékelve: 13.5
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- Fényforrások száma: 3

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514435414
- Nettó tömeg: 0,7 kg
- Bruttó tömeg: 0,84 kg
- Magasság: 21,7 cm
- Hosszúság: 9,2 cm
- Szélesség: 21,2 cm
- Cikkszám (12NC): 929003205301



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.157

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com