PHILIPS

살균 공기 청정기

살균

35W

UV-C 기술

8719514435575

가정 소독

이제 놀랍도록 간편하게 집 안 곳곳의 공기를 정화해 보세요. Philips UV-C 살균 공기 청정기는 단 몇 시간 만에 바이러스와 박테리아를 99%까지[1] [2] 살균하는 것으로 입증되었습니다. 직관적이면서도 휴대 가능한 디자인에 조용한 작동, 자동 차단 타이머 그리고 제품의 작동 상태를 나타내는 표시등까지, 플러그를 꽂고 전원을 켜기만 하면 Philips UV-C 살균 공기 청정기가 스마트하면서도 깨끗하게 공기를 정화해 줍니다.

집안을 세균으로부터 소독

- 전문 지식
- 집안을 세균으로부터 간단히 소독

주요제품

전문 지식
Philips는 UV-C 조명 분야에서 35년 이상의 경험과 강력한 응용 분야 전문 지식을 보유하고 있습니다.

집안을 세균으로부터 간단히 소독
현재까지 테스트된 모든 박테리아와 바이러스는 UV-C 소독에 반응합니다.

사양

전구 특성
- 조광가능: 아니요
- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 액세서리
- 기술: UV-C

전구 규격
- 높이: 40 cm
- 중량: 3 kg
- 폭: 20.1 cm

내구성
- 평균 수명(2.7시간/일): 9 a
- 광속 유지율: 70%
- 명목 수명: 9,000 시간
- 스위치 주기 수: 20,000

조명 특성
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타 특성
- 램프 전류: 345-145 mA

포장 정보
- EAN: 8719514435575
- EOC: 871951443557500
- 제품 명칭: UV-C disinfection air cleaner TC KR

전력 소비량
- 역률: 0.9
- 전압: 100-240 V
- 전력: 35 W

제품 규격 및 무게
- 길이: 40 cm

정격값
- 정격 수명: 9,000 시간
- 정격 전원: 35 W

기술 사양
- 진동 횟수: 50-60 Hz

포장 치수 및 무게
- EAN/UPC - 제품: 8719514435575
- 순중량: 3.000 kg
- 총중량: 3.815 kg
- 높이: 49.500 cm
- 길이: 29.000 cm
- 폭: 26.900 cm
- 소재 번호 (12NC): 929003133107

발행일자: 2023-11-09
버전: 0.47

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com