

# PHILIPS

Lampada a goccia

LED

4 W - 60 W

E27



8719514435599



## Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda, dalla durata elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine tradizionali.

### **Luce di qualità elevata**

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### **Adotta una soluzione sostenibile**

- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente
- Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

### **Pensata per distinguersi sia accesa che spenta**

- Lampada LED classica in vetro

# In evidenza

## LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

## Risparmio energetico fino al 90%

Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, permette un rapido ritorno dell'investimento e di risparmiare denaro anno dopo anno. Inoltre aiuta a proteggere l'ambiente.

## Design in vetro smerigliato

Il design che preferisci, le prestazioni che ti aspetti. Design classici in vetro smerigliato che ricreano l'eleganza della luce brillante delle lampadine tradizionali, perfetta in tutta la casa.

## Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

Con una durata di 50.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 50 anni.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Incassi con lente satinata
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Vetro

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,5 cm
- Larghezza: 6 cm

## Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

## Durata

- Durata nominale: 50.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 840 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K

## Varie

- EyeComfort: Sì

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 210 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514435599
- EOC: 871951443559900
- Nome prodotto: LED CLA 60W A60 E27 3000K FR UE SRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): A

8719514435599

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,5 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:  
1370036

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514435599
- Peso netto: 0,04 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm
- Codice materiale (12NC):  
929003480001



Data di rilascio:  
2024-02-09  
Versione: 0.160

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)