

PHILIPS

Bec

LED

7,3W-100W

E27



8719514435636



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Becurile Philips cu lumină LED asigură o lumină albă frumoasă și caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economisirea semnificativă și imediată a energiei. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile incandescente transparente.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege o soluție de durată

- Avantajos pentru portofel și pentru planetă
- Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- LED clasic, cu sticlă

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Economie de energie de până la 90%

Tehnologia cu LED economisește până la 90% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Bec cu durată mare de viață – De până la 50 ani

Cu o durată de viață de până la 50.000 ore, puteți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 50 ani.

Design mat, din sticlă

Aspectul pe care îl adorați, performanța la care vă așteptați. Design clasic, cu sticlă mată, ce reproduce lumina blândă și reconfortantă a becurilor tradiționale, pentru o integrare perfectă cu casa dvs.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 12,7 cm
- Lățime: 7 cm

Design și finisaj

- Material: Sticlă

Rezistență

- Durată de viață nominală: 50.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 1535 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Eficacitate: 210 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514435636
- EOC: 871951443563600
- Titlu produs: LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7,3 W
- Putere echivalentă: 100 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 12,7 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1370038

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514435636
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălțime: 17,8 cm
- Lungime: 7,6 cm
- Lățime: 7,6 cm
- Număr material (12NC): 929003480201



Data apariției: 2024-02-08
Versiune: 0.144

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com