

# PHILIPS

Spuldze

LED

7,3 W–100 W

E27



8719514435650



## Spilgts LED apgaismojums ar izcilu gaismas kvalitāti

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārēja apgaismes risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus
- Ilgtspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadus

### Radīts, lai tiktu pamanīts. Izskatās lieliski gan izslēgtā, gan ieslēgtā veidā

- Klasiskā stikla LED

# Izceltie produkti

## Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt.

Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

### Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas

Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas. Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī saudzēt apkārtējo vidi.

## Ilgspējīga spuldze – kalpos līdz pat 50 gadiem

Spuldžu kalpošanas laiks ir līdz 50 000 stundām, tāpēc varat neraizēties par nepieciešamību bieži mainīt spuldzes, un ilgāk nekā 50 gadus varēsiet izbaudīt ideālu apgaismes risinājumu.

### Matētā stikla dizains

Izskats, ko tu mīli un veikspēja, ko tu sagaidi. Klasisks matētā stikla dizains, kas reproducē tradicionālo spuldžu liegi spīdošo gaismu, kas lieliski iederas visā mājoklī.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Tehnoloģija: LED
- Stikla veids: Matēta

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 12,7 cm
- Svars: 0,05 kg
- Platums: 7 cm

## Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 51 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Nominālais kalpošanas laiks: 50 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Gaismas krāsu kategorija: Vēsi balts
- Nominālā gaismas plūsma: 1535 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0,5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

## Dažādi

- Acu komforts: Jā

## Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 70 mA
- Efektivitāte: 210 lm/W

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514435650
- EOC: 871951443565000
- Produkta nosaukums: LED CLA 100W A70 E27 4000K FR UE SRT4

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7,3 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 100 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): A

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 12,7 cm

**Nominālās vērtības**

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 50 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 1535 lm
- Nominālā jauda: 7.3 W

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1370037
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514435650
- Neto svars: 0,050 kg
- Bruto svars: 0,098 kg
- Augstums: 17,800 cm
- Garums: 7,600 cm
- Platums: 7,600 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003480301



Izlaides datums:  
2023-11-09  
Versija: 0.81

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)