

PHILIPS

Sijalka

LED

7,3–100 W

E27



8719514435650



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Vrhunska sijalka LED omogoča splošno razsvetljavo doma za dnevne aktivnosti. Takoj boste prihranili pri energetskih stroških ter zmanjšali pogostost menjave sijalk in pri tem ohranili kakovost razsvetljave.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite sonaravno rešitev

- Boljše za vašo denarnico in naš planet
- Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

Zasnovana za občudovanje in privlačna, ko je vklopljena ali izklopljena

- Klasična steklena sijalka LED

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot

da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Prihranite do 90 % energije

Tehnologija LED porabi do 90 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

Sijalka z dolgo življenjsko dobo do 50 let

Z življenjsko dobo sijalk do 50.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjavati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni svetlobni rešitvi tudi več kot 50 let.

Zasnova z motnim steklom

Videz, ki ga obožujete, ter delovanje, ki ga pričakujete. Klasična zasnova z motnim steklom, ki poustvarja nežno svetlobo običajnih sijalk, je popolna izbira za vsak prostor doma.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Možnost zatemnitve: Ne
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: LED
- Vrsta stekla: Motna

Dimenzije sijalke

- Višina: 12,7 cm
- Teža: 0,05 kg
- Širina: 7 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 51 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 50.000 h
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Svetla barva kategorije: Hladna bela
- Nazivni svetlobni tok: 1535 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba
- Barvni obroč: 840 | CCT of 4000K

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 70 mA
- Učinkovitost: 210 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514435650
- EOC: 871951443565000
- Ime izdelka: LED CLA 100W A70 E27 4000K FR UE SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.4
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 7,3 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 100 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 12,7 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 50.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 1535 lm
- Nazivna moč: 7.3 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 1370037
- Referenca za merjenje toka: Sphere

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514435650
- Neto teža: 0,050 kg
- Bruto teža: 0,098 kg
- Višina: 17,800 cm
- Dolžina: 7,600 cm
- Širina: 7,600 cm
- Številka materiala (12NC):
929003480301



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.81

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com