

PHILIPS

燈泡


LED

5.2W-75W

E27



8719514435674



明亮 LED 燈帶來優異的照明品質

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美溫暖的白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹雅致的設計，是白熾燈泡的最佳替換選擇。

高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

選擇永續型解決方案

- 省錢又環保
- 燈泡使用壽命 - 長達 50 年

出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 經典玻璃 LED

產品特點

不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

節能效果高達 90%

LED 技術比標準燈泡節省高達 90% 的能源。物超所值，年年為您節省支出，還有助於保護環境。

燈泡使用壽命 - 長達 50 年

此款燈泡的使用壽命長達 50,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 50 年的完美照明解決方案。

玻璃透明設計

您喜愛的外觀和您期望的效能。經典透明玻璃設計複製了傳統燈泡既美麗又閃亮的光線，非常適合在整個家中使用。

規格

燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 技術: LED
- 玻璃類型: 透明

燈泡尺寸

- 高度: 12.7 cm
- 重量: 0.045 kg
- 寬度: 7 cm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 51 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 標稱使用壽命: 50,000 h
- 更換週期數目: 50,000

照明特性

- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 光色類別: 白光
- 額定光通量: 1095 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 830 | CCT of 3000K

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 60 mA
- 效率: 210 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8719514435674
- EOC: 871951443567400
- 產品名稱: LED CLA 75W A70 E27 3000K CL UE SRT4

耗電量

- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 5.2 W
- 等效瓦數: 75 W
- 節能標章 (EEL): A

產品尺寸與重量

- 長度: 12.7 cm

額定值

- 額定壽命: 50,000 h
- 額定光通量: 1095 lm
- 額定功率: 5.2 W

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 1370034
- 通量測量參考: Sphere

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514435674
- 淨重: 0.05 kg
- 淨重: 0.09 kg
- 高度: 17.8 cm
- 長度: 7.6 cm
- 寬度: 7.6 cm
- 材質編號 (12NC): 929003480401



出版日期: 2023-09-12
版本: 0.80

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com