

# PHILIPS

## Žárovka


LED

5,2–75 W

E27



8719514435698



## Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Špičkové žárovky LED poskytují univerzální světlo k běžným domácím činnostem, výrazně šetří energii a nevyžadují tak častou výměnu, aniž by utrpěla kvalita osvětlení.

### Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

### Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu
- Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

### Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Klasické skleněné svítidlo LED

# Přednosti

## Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

## Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

## Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Díky životnosti až 50 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní osvětlení až 50 let.

## Provedení s čirým sklem

Oblíbené provedení, očekávaný výkon. Klasický design s čirým sklem, který napodobuje krásné jiskřivé světlo tradičních žárovek, se dokonale hodí do každé místnosti v domácnosti.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Patice: E27
- Technologie: LED
- Typ skla: Čirá

## Rozměry zářivky

- Výška: 12,7 cm
- Hmotnost: 0,045 kg
- Šířka: 7 cm

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 51 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Nominální životnost: 50 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 50 000

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Kategorie barvy světla: Studená bílá
- Jmenovitý světelný tok: 1095 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K

## Různé

- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 60 mA
- Účinnost: 210 lm/W

## Informace o balení

- EAN: 8719514435698
- EOC: 871951443569800
- Název produktu: LED CLA 75W A70 E27 4000K CL UE SRT4

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 5,2 W
- Ekvivalentní příkon: 75 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): A

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 12,7 cm

## Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 50 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 1095 lm
- Jmenovitý výkon: 5.2 W

## Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 1370040
- Referenční měření toku: Sphere

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514435698
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,09 kg
- Výška: 17,8 cm
- Délka: 7,6 cm
- Šířka: 7,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003480501



Datum vydání:  
2023-09-08  
Verze: 0.79

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.