

PHILIPS

Lampada a goccia


LED

5,2 W - 75 W

E27



8719514435698



Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte in interni. Risparmierete subito sui costi energetici e ridurrete la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della vostra illuminazione.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente
- Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

- Lampada LED classica in vetro

In evidenza

LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Risparmio energetico fino al 90%

Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, permette un rapido ritorno dell'investimento e di risparmiare denaro anno dopo anno. Inoltre aiuta a proteggere l'ambiente.

Design con vetro trasparente

Il design che preferisci, le prestazioni che ti aspetti. Design classici in vetro trasparente che ricreano l'eleganza della luce brillante delle lampadine tradizionali, perfetta in tutta la casa.

Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

Con una durata di 50.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 50 anni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: No
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 12,7 cm
- Larghezza: 7 cm

Durata

- Durata nominale: 50.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1095 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Efficienza: 210 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514435698
- EOC: 871951443569800
- Nome prodotto: LED CLA 75W A70 E27 4000K CL UE SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 5,2 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): A

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 12,7 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1370040
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514435698
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,09 kg
- Altezza: 17,8 cm
- Lunghezza: 7,6 cm
- Larghezza: 7,6 cm
- Codice materiale (12NC): 929003480501



Data di rilascio:
2024-02-03
Versione: 0.79

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com