

PHILIPS

Žiarovka


LED

7,3 W – 100 W

E27



8719514435711



Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné číre žiarovky.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Šetrnejšia voči peňaženke aj voči planéte
- Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- Klasické sklenené LED žiarovky

Hlavné prvky

Jemné LED svetelné zdroje, príjemné na oči



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie.

Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Úspora až 90 % energie

Technológia LED šetrí až 90 % energie v porovnaní so štandardnou žiarovkou. Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok vám bude šetriť peniaze. Prispieva tiež k ochrane životného prostredia.

Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

Vďaka výdrži až do 50 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 50 rokov.

Číry sklenený dizajn

Dizajn, ktorý milujete. Výkon, ktorý očakávate. Klasické číre sklenené dizajny replikujúce nádherné žiarivé svetlo tradičných žiaroviek sa dokonale hodia do každej časti vašej domácnosti.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: Nie
- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Typ skla: Priehľadná
- Povrchová úprava žiarovky: Priehľadné
- Materiál žiarovky: Sklo

Rozmery žiarovky

- Výška: 12,7 cm
- Šírka: 7 cm

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000 h
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Nominálny svetelný tok: 1535 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 830 | CCT of 3000K

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 210 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8719514435711
- EOC: 871951443571100
- Názov produktu: LED CLA 100W A70 E27 3000K CL UE SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: 220–240 V
- Výkon vo wattoch: 7,3 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 100 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 12,7 cm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 1370031

8719514435711

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514435711
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,1 kg
- Výška: 17,8 cm
- Dĺžka: 7,6 cm
- Šírka: 7,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003480601



Dátum vydania:
2024-02-08
Verzia: 0.206

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com