

PHILIPS

Įprasta forma


LED

7,3–100 W

E27



8719514435735



Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

Šiuolaikinės šviesos diodų lemputės padeda sukurti bendrą namų apšvietimą kasdienei veiklai namuose. Nedelsiant sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes nesumažindami naudojamo apšvietimo kokybės.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Geriau jūsų piniginei ir planetai
- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Klasikinis stiklinis šviesos diodas

Ypatybės

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar

galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Sutaupo iki 90 % energijos

Dėl šviesos diodų technologijos sutaupoma iki 90 % energijos, palyginti su standartinėmis lemputėmis. Todėl jos apsimoka ir kasmet sutaupote pinigų. Jos taip pat padeda saugoti gamtą.

Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Kadangi naudojimo trukmė yra iki 50 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 50 metų.

Permatomo stiklo dizainas

Jums patinkanti išvaizda ir savybės, kokių tikėtės. Klasikinis permatomo stiklo dizainas, atkartojantis nuostabų įprastų lempučių spindinčios šviesos efektą ir idealiai tinkantis visur namuose.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Technologija: LED
- Stiklo tipas: Skaidrus

Lemputės matmenys

- Aukštis: 12,7 cm
- Svoris: 0,05 kg
- Plotis: 7 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 51 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000 val.
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Šviesos spalvos kategorija: Šaltai balta
- Nominalus šviesos srautas: 1535 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 70 mA
- Efektyvumas: 210 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514435735
- EOC: 871951443573500
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 100W A70 E27 4000K CL UE SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 7,3 W
- Galios vatais atitikmuo: 100 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 12,7 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 50 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 1535 lm
- Nominalioji galia: 7.3 W

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1370035
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514435735
- Grynas svoris: 0,050 kg
- Grynasis svoris: 0,098 kg
- Aukštis: 17,800 cm
- Ilgis: 7,600 cm
- Plotis: 7,600 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003480701



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.153

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com