

# PHILIPS

Pirn 4,9 W (ekv.  
40 W) P45 E14

Nutikas LED

Värviline

Plast

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige WiZ-i rakenduse või  
häälega



8719514437333



## Värviline valgus, mis sobib teie meeleoluga

Tooge oma siseruumidesse värvilise valguse varjundid E14 alusel Philips smart LED-i täisvärvilise nutika pirniga. Pirn on WiZ-iga ühendatud. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-ühendust, et juhtida kas rakendusega WiZ või häälega.

### Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv. Töötab koos teie olemasoleva Wi-Fi-ga

### Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitelefoni abil.
- Hääljuhtimine Google Assistanti, Alexa või Siri otseteede abil

### Nutikad funktsioonid

- Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil
- Eelseadistatud healufunktsioonid.

### Valgusrežiimid

- Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid
- Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid
- Kohandage stseene eelseadistatud dünaamiliste valgusrežiimidega.

# Esiletõstetud tooted

## Lihtsasti isehäälestuv

WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

## Juhtige ükskõik kust

Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoni, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

## Hääljuhtimine

Juhtige oma valgusteid vabade kätega, kasutades selleks häält ja Google Assistanti, Amazon Alexa või Siri otseteesid! Kasutage lihtsaid häälkäsklusi valgustite sisse- või väljalülitamiseks, valguse eredamaks ja hämaramaks muutmiseks, värvi vahetamiseks ja valgustseenide seadistamiseks.

## Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

## Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Kasutage WiZ-i rakenduses eelseadistatud heaolufunktsioone ja kasutage valgustustustreid, mis sobivad kõige paremini teie bioloogilise kellaga kogu päeva vältel. WiZ annab teile eredit päevavalgust hetkel, kui teil on vaja energiat ja olete keskendunud, ning läheb sujuvalt üle pehmele soojale valgele valgusele, aidates teile lõõgastuda ja paremini magada.

## Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid

Valige laia toonivaliku hulgast virgastavast külmast valgest kuni pehme sooja valgeni või lihtsalt valige mõni eelseadistatud režiim, nagu keskendumis- ja lõõgastusrežiim, et luua oma tegevusteks parim õhustik.

## Miljoneid värve ja dünaamilised valgusrežiimid

Valige miljoneid valgusvärve sisaldavast paletist, et luua oma kodus hämmastav õhustik. Nautige subtiilset erinevust, mis meie dünaamilised valgusefektid teie ümber tekitavad.

## Kohandatud stseenid

Miksige erinevad värvilise ja valge valguse režiimid, et luua ideaalne õhkkond oma igapäevasteks hetkedeks. Salvstage see ja käivitage see rakenduse, WiZmote'i või hääle abil.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Hämardatav: Juhtmevaba hämardus
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: P45
- Pistikupes: E14
- Tehnoloogia: Nutikas Wi-Fi
- Klaasi tüüp: Matt

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,1 cm
- Kaal: 0,05 kg
- Laius: 4,5 cm

## Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 50 000

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2200–6500 K
- Valguse värvi kategooria: Värviline
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

## Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 40 mA
- Jõudlus: 95 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8719514437333
- EOC: 871951443733300
- Toote nimetus: PHI WFB 40W P45 E14 922-65 RGB 1PF/6

#### Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 4,9 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

#### Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,1 cm

#### Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 470 lm
- Nimivõimsus: 4.9 W

#### Hooldus

- Garantii: 2 aastat

#### Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 1057577
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere

#### Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514437333
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,09 kg
- Kõrgus: 16 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 7 cm
- Materjali number (12NC): 929003499721



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-02  
Versioon: 0.245

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)