

PHILIPS

Liečiamasis
sukamasis jungiklis

„Hue“

Belaidis įrengimas

Maitinamas baterija

Lengva prieiga prie apšvietimo
režimų

Naudokite kaip nuotolinio
valdymo pultelį



8719514440937



Paprastas išmanusis apšvietimas

Valdykite iki trijų kambarių arba zoną atskiru „Tap“ sukamojo jungiklio mygtuku. Jungiklį galite rinktis juodos arba baltos spalvos. Sukdami ratuką apšvietimą pritemdykite arba paryškinkite. Jungiklį galite tvirtinti prie sienos, padėti ant magnetinio paviršiaus arba naudoti kaip nuotolinio valdymo pultą.

Įdiegę duomenų šakotuvą „Hue Bridge“, šviesas valdykite išmaniuoju įrenginiu

- Valdykite savo būdu

2022 m. „Hue“ jungikliai patogumui

- Patogus universalumas

2022 m. „Hue“ jungikliai valdymui

- Akimirksniu nustatykite režimus
- Valdykite savo būdu
- Keiskite kiekvieną mygtuką
- Pasukdami lengvai pritemdykite ir paryškinkite apšvietimą
- Naudokite kaip nuotolinio valdymo pultelį arba užklijuokite ant sienos
- Valdykite kelis kambarius ar išisas zonas

Ypatybės

Valdykite savo būdą




Prijunkite „Philips Hue“ lemputes prie „Philips Hue“ ir atraskite neaprepiamas galimybes. Valdykite šviesas išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje per „Philips Hue“ programą arba prijunkite prie sistemos reguliatorių, kad įjungtumėte šviesas. Nustatykite laikmačius, pranešimus, žadintuvus ir kt., kad galėtumėte nevaržomai mėgautis naudodami „Philips Hue“. „Philips Hue“ net veikia su „Amazon Alexa“, „Apple HomeKit“ ir „Google Home“, kad galėtumėte valdyti apšvietimą balsu.

Patogus universalumas



Valdykite visą išmaniają apšvietimo sistemą iš bet kurios namų vietos – be telefono ar planšetinio kompiuterio.

Akimirksniu nustatykite režimus



Elegantiškas, matinis juodos ir baltos spalvos „Philips Hue Tap“ sukamasis jungiklis leidžia nustatyti režimą bet kuriame jūsų namų kambaryje. Užprogramuokite kiekvieną mygtuką valdyti 3 atskirus kambarius arba zoną ir pasirinkite kiekvienam režimui.

Valdykite savo būdą



Pritvirtinkite „Tap“ sukamąjį jungiklį prie sienos naudodami lipnią nugarėlę, pritvirtinkite prie bet kurio magnetinio paviršiaus arba nuimkite nuo sieninės plokštės ir naudokite bet kurioje savo namų vietoje kaip nuotolinio valdymo pultelį.

Keiskite kiekvieną mygtuką

Priskirkite atskirą kambarį arba zoną (taip pat ir apšvietimo režimą) kiekvienam mygtukui, esančiam „Hue“ programėlės kortelėje „Nustatymai“.

Pasukdami lengvai pritremdykite ir paryškinkite apšvietimą



Norėdami nustatyti tikslius apšvietimo lygius, lėtai sukite jungiklį, kad pritremdytumėte arba pašviestumėte mažesniais žingsniais. Sukite greičiau, greitai apšviestumėte arba pritremdytumėte kambarį per trumpesnę laiką.

Naudokite kaip nuotolinio valdymo pultelį arba užklijuokite ant sienos



Pritvirtinkite „Tap“ sukamąjį jungiklį prie sienos naudodami lipnią nugarėlę, uždėkite ant bet kurio magnetinio paviršiaus arba tiesiog nuimkite nuo sieninės plokštės ir naudokite kaip nuotolinio valdymo pultelį.

Valdykite kelis kambarius ar ištisas zonas

Kiekvienas jungiklio mygtukas gali valdyti iki trijų skirtingų kambarių arba zoną su jos individualiu režimu, nesvarbu, ar jis nustatytas iš anksto, ar sukurtas jūsų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 0 % < H < 80 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: 0–40 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Nešiojamas: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 2 cm
- Ilgis: 6 cm
- Plotis: 6 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Konfigūruojamų mygtukų skaičius: 4
- Baterijos tipas: CR – apvalus maitinimo elementas
- Apsaugos klasė: III klasė

Jungiklis

- Baterijos pridedamos: 1 x CR2032
- Konfigūruojami mygtukai: 4 buttons and 1 dial
- Dažnio diapazonas: 2400 – 2483.5 MHz
- IP klasė: IP20
- Veikimo trukmė: 50.000 clicks / 12.000 turns
- Maks. lempučių skaičius jungikliui: Netaikoma
- Maž. baterijos eksploatavimo laikas: 2 metai
- Montavimo galimybės: laisvai pastatoma, siena
- Programinė įranga atnaujinama: prijungus prie duomenų šakotuvo „Hue Bridge“
- Sieninės plokštelės gylis: 6 mm
- Sieninės plokštelės aukštis: 80 mm
- Sieninės plokštelės plotis: 80 mm

Dėžutės turinys

- „Hue“ šviesos regulatoriaus jungiklis: n/a

Palaiko

- Suderinama su „HomeKit“: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514440937
- Grynas svoris: 0,1 kg
- Grynas svoris: 0,17 kg
- Aukštis: 174 mm
- Ilgis: 86 mm
- Plotis: 72 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003500201



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.268

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com