

PHILIPS

Hue Tap dial switch


Hue

無線安裝

以電池供電

輕鬆操作燈光場景

當做遙控器



8719514441057



輕鬆實現智慧型照明

每個使用 Tap 旋轉開關的按鈕，最多可控制三個房間或一個區域，有黑色或白色可供選擇。撥動以調暗或調亮燈光，並將其安裝在牆壁、放置在磁性表面或當作遙控器。

從智慧型裝置使用 Hue 橋接器全面控制

- 依您想要的方式控制

2022 年 Hue 開關，讓您輕鬆方便

- 多樣功能，方便使用

2022 年 Hue 開關控制

- 立即設定場景
- 依您想要的方式控制
- 輕鬆旋轉來調亮和調暗燈光
- 當做遙控器或安裝在牆壁

產品特點

依您想要的方式控制




使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的飛利浦 Hue 體驗。飛利浦 Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple HomeKit 和 Google Home 運作，讓您用聲音控制燈光。

多樣功能，方便使用



不用手機或平板電腦，也可以從家中任何角落控制整個智慧型照明系統。

立即設定場景



Philips Hue Tap 旋轉開關採用時尚的黑白霧面設計，可讓您在家中的任何房間設定場景。設定每個按鈕以控制 3 個房間或一個區域，並為每個空間選擇場景。

依您想要的方式控制



使用背膠將 Tap 旋轉開關安裝到牆壁，黏貼於任何磁性表面，或從牆板取下當作遙控器，在家中任何角落皆可使用。

輕鬆旋轉來調亮和調暗燈光



要獲得精確的照明亮度，請緩慢轉動以逐漸調暗或調亮。快速轉動以迅速使房間燈光變亮或變暗。

當做遙控器或安裝在牆壁



使用背膠將 Tap 旋轉開關黏貼到牆壁，貼在任何磁性表面，或者將其從壁板取下當作遙控器。

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 合成纖維

環境

- 操作濕度: 0%<H<80% (非冷凝)
- 操作溫度: 0°C - 40°C

隨附額外功能/配件

- 可攜式: 是

保固

- 2 年: 是

包裝資訊

- EAN: 8719514441057

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.07 kg
- 高度: 2 cm
- 長度: 6 cm
- 寬度: 6 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 可設定的按鈕數: 4
- 電池類型: CR - 鈕扣型電池
- 防護等級: 等級 III

開關

- 內附電池: 1 x CR2032
- 可設定的按鈕: 4 buttons and 1 dial
- 頻帶: 2400 - 2483.5 MHz
- IP 等級: IP20
- 使用壽命: 50.000 clicks / 12.000 turns
- 每個開關最多燈具數量: 不適用
- 最短電池壽命: 2 年
- 安裝選項: 獨立式, 牆壁
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器 時
- 牆板深度: 6 mm
- 牆板高度: 125 mm
- 牆板寬度: 80 mm

內容物

- Hue 調光開關: n/a

支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514441057
- 淨重: 0.1 kg
- 淨重: 0.17 kg
- 高度: 174 mm
- 長度: 86 mm
- 寬度: 72 mm
- 材質編號 (12NC): 929003500302



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.144

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com