

PHILIPS

Riflettore (intensità regolabile)

LED

9,5 W - 75 W

E27

Luce bianca calda

Regolabile



8719514443266



Illuminazione LED d'accento di lunga durata con fascio mirato

Questa lampadina LED direzionale offre un fascio di luce bianca calda di intensità regolabile e rappresenta un ricambio eccellente per i riflettori tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Ulteriori informazioni sulla luce

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un riflettore alogeno

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfetta per l'illuminazione d'accento

In evidenza

Ulteriori informazioni sulla luce



Temperatura di colore: la luce può avere diverse temperature di colore, indicate con l'unità di misura Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin basso emettono una luce calda, più rilassante, mentre quelle con valore Kelvin più alto producono una luce fredda, più energizzante. IRC: l'indice di resa cromatica (IRC) viene utilizzato per descrivere l'effetto di una sorgente di luce sull'aspetto del colore. La luce

solare naturale ha un IRC di 100. L'IRC delle lampadine LED di Philips è sempre maggiore di 80 e questo assicura colori più fedeli e naturali.

Sostituisce i faretto alogeni



Grazie alle sue forme accattivanti, nonché alle dimensioni compatte, questo riflettore LED rappresenta una sorgente di illuminazione contemporanea. La lampadina sostitutiva perfetta e sostenibile per i riflettori alogeni tradizionali.

Perfetta per l'illuminazione d'accento



Grazie al suo fascio d'angolo largo (25 gradi), questo riflettore LED è adatto sia per illuminazione d'accento che per quella generale: è la soluzione ideale per illuminare sia spazi bui e vialetti sia per soggiorni, sale da pranzo e isole per cucinare.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: Con regolazioni specifiche
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Trasparente
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 8,6 cm
- Larghezza: 9,5 cm

Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

Durata

- Durata nominale: 25.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 25 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 740 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 927 | CCT of 2700K

Altre caratteristiche

- Efficienza: 77 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514443266
- EOC: 871951444326600
- Nome prodotto: LED Classic 75W PAR30S WW 25D D 1PF/4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 9,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 8,6 cm

Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 3000 cd

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1121746

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514443266
- Peso netto: 0,16 kg
- Peso lordo: 0,3 kg
- Altezza: 18,2 cm
- Lunghezza: 10,2 cm
- Larghezza: 13 cm
- Codice materiale (12NC): 929003485401



Data di rilascio:
2024-02-03
Versione: 0.222

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.