

PHILIPS

Reflectorlamp
(dimbaar)

Led

9,5 W - 75 WW

E27

Warm wit

Dimmen



8719514443266



Duurzame LED- accentverlichting met een gerichte bundel

Deze LED-lamp zorgt voor een gerichte lichtbundel van dimbaar warmwit licht en is een uitstekende dimbare vervanging voor traditionele reflectorlampen

Hoogwaardig licht

- Leer meer over licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als halogeenreflectorlampen

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor accentverlichting

Kenmerken

Leer meer over licht



Kleurtemperatuur: licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in kelvin (K). Lampen met een lage kelvinwaarde produceren een warm, rustgevend licht, terwijl lampen met een hogere kelvinwaarde juist een koel, vitaliserend licht produceren. CRI: de kleurweergave-index (color rendering index – CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurwaarneming te beschrijven.

Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van 100. De CRI van Philips LED-lampen is altijd hoger dan 80, wat verzekert dat kleuren levensecht en natuurlijk worden weergegeven.

Vervangt halogeenspots



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit de LED-reflectorlamp voor moderne verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeenreflectorlampen.

Perfect voor accentverlichting



Deze LED-reflector biedt tijdloze verlichting, een vertrouwde lichtuitvoer met smalle hoek (25 graden), en is geschikt voor accentverlichting en algemene verlichting. De reflector kan worden gebruikt bij inbouwlampen en armaturen voor railverlichting, en is ideaal voor gebruik in keukens, kookeilandverlichting, woonkamers en eetkamers.

Specificaties

Lampkenmerken

- Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: E27
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Lampmateriaal: Glas

Lampafmeting

- Hoogte: 8,6 cm
- Breedte: 9,5 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Glas

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 25 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 740 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 927 | CCT of 2700K

Andere eigenschappen

- Rendement: 77 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514443266
- EOC: 871951444326600
- Producttitel: LED Classic 75W PAR30S WW 25D D 1PF/4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 9,5 W
- Vermogensequivalent: 75 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 8,6 cm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 3000 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1121746

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8719514443266
- Nettogewicht: 0,16 kg
- Brutogewicht: 0,3 kg
- Hoogte: 18,2 cm
- Lengte: 10,2 cm
- Breedte: 13 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003485401



Publicatiedatum:
2024-02-04
Versie: 0.222

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com