

PHILIPS

Stolová lampa

Funkčné osvetlenie

Sword DSK610 40K

Tmavosivá

Stlmiť



8719514443655



Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Vďaka robustnému dizajnu a optimálnemu výkonu je stolové svietidlo Philips LED Performance ideálnym svietidlom, ktoré prinesie kvalitu a jas do každého domáceho priestoru. Komfortné svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam.

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Ovládanie

- Postupné stmievanie

Hlavné prvky

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického

efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla.

Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

Postupné stmievanie

Vyberte si z rôznych úrovní stlmenia svetla a vytvorte tak tú správnu atmosféru.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Obdĺžnik

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Tmavosivá
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stolové svietidlo
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 180 mA
- Účinnosť: 37 lm/W

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,78 kg
- Výška: 42,3 cm
- Dĺžka: 17,4 cm
- Šírka: 12,9 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 450
- Farba svetla: 6500/4000/2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 12
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514443655
- Netto hmotnosť: 0,78 kg
- Brutto hmotnosť: 1,13 kg
- Výška: 48,3 cm
- Dĺžka: 14,3 cm
- Šírka: 19,5 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003213001



Dátum vydania:
2024-02-04
Verzia: 0.227

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com