

PHILIPS

Asztali lámpa

Funkcionális

Cicero DSK260 50K

fekete



8719514443730



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnnyel

A robusztus kialakítású és optimális teljesítményű Philips LED Performance asztali lámpa a tökéletes lámpatest, amely kiváló minőségű és erős fénnnyel világít meg bármilyen otthoni teret. Kellemes fénye kíméli a szemet.

Prémium minőség

- EyeComfort – a fénnny, amely megkönnyebbülést jelent a szemnek.

Fénypontok

Eyecomfort

A rossz minőségű fény szemfáradást okozhat. Mivel időnk jelentős részét beltéren töltjük, otthonunk megfelelő megvilágítása fontosabb, mint valaha.

Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy termékeink megfelelnek az Eyecomfort követelményeknek, olyan szigorú teszteknek vetettük alá őket, mint a

villanó, villogó, vakító fény, valamint a színvisszaadási vagy fényerő-szabályozási tesztek.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Kerek

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Kapcsolási ciklusok száma: 30 000

További funkcióval/tartozékkal

- Állítható fejjű spotlámpa: Nem
- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Hordozható világítás
- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 1200 mA
- Hatásfok: 30 lm/W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,36 kg
- Magasság: 19,8 cm
- Hosszúság: 11,5 cm
- Szélesség: 11,5 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- Átmérő: 115 mm
- A lámpa teljes fényárama: 180
- Színhőmérséklet: 5000
- Hálózati tápellátás: 5 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Fokozatos fényerő-szabályozás – ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 6
- IP-kód: IP54
- Védelmi osztály: III. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514443730
- Nettó tömeg: 0,36 kg
- Bruttó tömeg: 0,48 kg
- Magasság: 21,6 cm
- Hosszúság: 13,7 cm
- Szélesség: 13,7 cm
- Cikkszám (12NC): 929003241607



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.203

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com