

PHILIPS

Настольная лампа

Функциональные

Cicero DSK260 50K

Черный



8719514443730



Комфортное для глаз светодиодное освещение

Высокопроизводительный светодиодный настольный светильник Philips благодаря надежной конструкции и оптимальной эффективности станет отличным выбором для качественного и яркого освещения любых помещений в доме. Комфортный свет, который не вызывает напряжения в глазах.

Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

Особенности

Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают

строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования.

Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои

характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Круглый

Дизайн и отделка

- цвет: черный
- Материал: Пластмасса

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Количество циклов переключения: 30 000

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Портативные светильники
- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 1200 mA
- Эффективность: 30 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,36 kg
- Высота: 19,8 см
- Длина: 11,5 см
- Ширина: 11,5 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 115 мм
- Общий световой поток светильника: 180
- Цвет излучения: 5000
- Электропитание: 5 В
- Светильник с регулируемой яркостью: Пошаговое уменьшение яркости света — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 6
- Код IP: IP54
- Класс защиты: Класс III

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514443730
- Масса нетто: 0,36 kg
- Масса брутто: 0,48 kg
- Высота: 21,6 см
- Длина: 13,7 см
- Ширина: 13,7 см
- Номер материала (12NC): 929003241607



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.203

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com